

Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19" con KVM Incorporado de 8 Puertos para Rack

Product ID: RACKCONS1908



La consola 1U con LCD de 19" para montaje en rack, modelo RACKCONS1908, permite el control centralizado de servidores y conmutadores KVM mediante un conmutador KVM de 8 puertos, un monitor LCD de 19", teclado completo (106 teclas) y panel táctil/ratón, todo combinado en un espacio de 1U de un rack o armario estándar de 30 pulgadas (o más) de profundidad.

Solución que ofrece seguridad, esta consola para rack incluye además un mecanismo de cierre con llave y protección mediante contraseña de cada puerto individual para impedir el acceso no autorizado. Cuando no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla LCD y deslizándola de vuelta dentro del rack sobre los resistentes rieles de montaje (incluidos).

Solución de control de servidores altamente escalable: control de hasta 64 computadoras si se configuran en cascada 8 conmutadores KVM adicionales de 8 puertos. Para más versatilidad, la consola es compatible con prácticamente cualquier conmutador KVM, así como la mayoría de los sistemas PC, Mac® y Sun.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite la administración de servidores instalados en armarios para granjas de servidores o instalaciones conjuntas
- Control centralizado de hasta 64 servidores cuando se configuran en cascada conmutadores KVM adicionales
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Features

- Compatible con servidores y sistemas PC, Mac® y Sun
- El módulo universal del conmutador KVM de 8 puertos permite controlar hasta 8 computadoras directamente
- Para más escalabilidad, permite la configuración en cascada de conmutadores KVM adicionales
- Fabricados para una mayor durabilidad
- Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
- Visualización en pantalla (OSD)
- Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple
- Intercambiable en caliente
- El módulo KVM combinado ocupa solo 1U de espacio total para la pantalla LCD y el conmutador KVM

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura U	1U
	Cantidad de Puertos KVM	8
	Montaje en Rack	Sí
	Plataformas Admitidas	USB y PS/2
	Sistema de Bloqueo	Sí
	Sistema En Cascada	Sí
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tamaño de Pantalla	19in
	Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Ángulo de Visión	176° (H), 170° (V)
	Brillo	250 cd/m ²
	Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	MTBF	60,000 Hours
	Relación de Aspecto	Estándar (4:3)
	Relación de Contraste	1000:1
	Resolución Analógica Máxima	1280X1024 (SXGA)
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
	Soporta Pixel Pitch	0.294 x 0.294 mm
	Soporte para Selección de Puertos	Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
	Tiempo de Respuesta	5ms
Conector(es)	Conectores del Host	8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
		2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido

	Alimentación de Salida	4A
	Consumo de Energía	48
	Corriente de Entrada	1.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	115V-230V AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	10% ~ 90% RH (humedad relativa)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to -60°C (-4°F to -76°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
	Ancho del Producto	17.3 in [440 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	18.5 in [470 mm]
	Peso del Producto	24.3 lb [11 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	39.4 in [1000 mm]
	Profundidad Mínima de Montaje	21.8 in [554 mm]
	Tipo de Gabinete	Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	47.2 lb [21.3 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
		1 - Conmutador KVM 1U multiplataforma de 8 puertos
		1 - Rieles de montaje: juego
		1 - Adaptador de Alimentación

Product appearance and specifications are subject to change without notice.