


Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30cm

Product ID: RK15WALLO



Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 15U di spazio, consentendo di mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È in grado di sostenere un peso fino a 90 kg.

Installazione facile e senza pensieri

Grazie alla profondità di 30,4 cm, il rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base alla comune spaziatura dei montanti. Viene fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto e ne riduce i costi di spedizione.

Più spazio a disposizione

È possibile montare il rack negli ambienti in cui lo spazio è limitato, ad esempio sulla parete di una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

Temperatura adeguata e facilità di accesso alle apparecchiature

Il telaio aperto favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature. Consente inoltre di accedere con facilità alle apparecchiature e ne agevola la configurazione consentendo di elevare al massimo la produttività.

Il prodotto RK15WALLO è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Features

- Risparmio di spazio grazie al montaggio a parete delle apparecchiature
- Facile installazione grazie a i fori di montaggio posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri in modo da corrispondere ai montanti da parete standard
- Fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto
- Telaio aperto che favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature

Hardware	Warranty	5 Years
	Altezza U	15U
	Funzioni speciali	Installazione semplice Marcature per unità rack Possibilità di montaggio a parete
	Montabile a parete	Sì
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Profilo guida di montaggio	G-Shape
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
	Tipo frame	A giorno
	Tipo rack	2 staffe
Prestazioni	Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements	Altezza prodotto	30.5 in [77.5 cm]
	Larghezza prodotto	19.9 in [50.5 cm]
	Lunghezza prodotto	12.2 in [31 cm]
	Peso prodotto	21.4 lb [9.7 kg]
	Profondità di montaggio massima	12 in [30.5 cm]
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Package Height	4.9 in [12.5 cm]
	Package Length	31.5 in [80 cm]
	Package Width	20.9 in [53 cm]
	Peso spedizione (confezione)	25.7 lb [11.7 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	60 - Viti M6 60 - Dadi ingabbiati M6 60 - Guarnizioni 16 - viti di installazione 2 - guide verticali

2 - staffe orizzontali

1 - Manuale utente

Product appearance and specifications are subject to change without notice.