

18U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Product ID: RK1820WALHM



Deze functierijke 18U rack kast voor serverruimtes is ideaal voor het optimaliseren van de opslag van apparatuur in netwerkkasten, randdatacentra en technologiewinkels met beperkte ruimte, waar apparatuur moet kunnen worden gemonteerd. Dit rack is voorzien van verstelbare montagerails, met gaas afgedekte deuren en panelen alsmede actieve koelingsopties.

Veilige toegang tot apparatuur aan alle vier kanten

U krijgt toegang tot uw apparatuur en kabels van alle vier de zijden van dit datacenter rack, inclusief de achterkant, waar de behuizing via een scharnier van de wand weg draait.

Uitstekende apparatuurbescherming

Dit wandmonteerbare apparatuur rack heeft een hoogwaardige stalen constructie, met veilige, afsluitbare voor- en achterdeuren alsmede afsluitbare zijpanelen. Het heeft een aardingslip om de opbouw van statische elektriciteit te voorkomen, die elektrostatische ontlading (ESD) kan veroorzaken; zo is uw apparatuur tegen stootspanningen beschermd.

Dit rack biedt ook betrouwbare bescherming dankzij zowel passieve als actieve koeling. De met gaas afgedekte voordeuren en zijpanelen samen met de ventilatieopeningen aan de bovenkant bieden passieve koeling, terwijl de bovenkant is voorzien van steunen voor de installatie van 120 mm ventilatoren voor een extra actieve koeloptie.

Monteer alle soorten apparatuur

Deze met 4 stangen uitgeruste kast voor serverruimtes heeft een maximale gewichtscapaciteit van 90 kg en een montagediepte van 5 tot 40,6 cm, waardoor dit rack geschikt is voor vele verschillende apparaten. De montagerails van het rack kunnen in de vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 draadsgaten worden aangebracht. Voor niet-monteerbare apparatuur wordt bij dit rack ook een 1U schap geleverd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.



Uitgebreide producttesten en deskundige technische ondersteuning

StarTech.com onderwerpt al zijn producten aan grondige compatibiliteits- en prestatietesten om ervoor te zorgen dat wij de industriestandaarden vervullen of overtreffen en hoogwaardige producten aan onze klanten bieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken direct met StarTech.com ingenieurs samen om onze klanten zowel vóór als na de aankoop te ondersteunen.

De RK1820WALHM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie-opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Features

- Scharnier aan de achterkant draait het rack van de wand af, zodat het zijpaneel toegankelijk wordt, perfect voor netwerkkasten en randdatacentra
- Volledig beveiligd met afsluitbare voordeuren, achterdeuren en zijpanelen inclusief 2 sleutelsets
- Het rack heeft een robuuste maximale gewichtscapaciteit van 90 kg
- Verstelbare montagerails kunnen in de vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 draadsgaten worden aangebracht.
- Inclusief een 1U schap en een rol met 3 meter klittenbandkabelbinder

Hardware	Warranty	5 Years
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
	Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
	Koelopties	Four Optional Fans: 120 mm
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
		Schroefdraadgat
	Rack type	Met 4 stijlen
	Side Panel Features	Secure Key Lock with Removable Side Panels
	Speciale functies	Verstelbare montagerails
		Aardingslip(pen)
		Volledig gemonteerd geleverd
		U-markeringen
		Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de achterkant
	Type achterdeur	Staal
	Type frame	Gesloten kast
	Type voordeur	Staalgaas
	Type zijpaneel	Staalgaas
	U-hoogte	18U
	Wandmonteerbaar	Ja
Prestaties	Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
Fysieke eigenschappen	Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel
	Kleur	Zwart
Product Measurements	Breedte product	24 in [61 cm]
	Gewicht product	149.6 lb [67.7 kg]
	Hoogte product	35.6 in [90.4 cm]
	Interne breedte	23.5 in [59.7 cm]
	Interne diepte	21.7 in [55 cm]

	Lengte product	21.7 in [55.1 cm]
	Maximale montagediepte	16 in [40.6 cm]
	Minimale montagediepte	2.4 in [6 cm]
Verpakkingsinformatie	Package Height	3.4 ft [1 m]
	Package Length	23.6 in [60 cm]
	Package Width	25.2 in [64 cm]
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Verzendgewicht (verpakt)	151.8 lb [68.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	<p>1 - aan de wand te monteren behuizing</p> <p>1 - 1U schap</p> <p>1 - rol met klittenbandkabelbinders</p> <p>75 - 12-24 kooimoeren</p> <p>75 - 12-24 schroeven</p> <p>2 - sleutels deur</p> <p>2 - sleutels zijpaneel</p> <p>1 - handleiding</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.