

Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Product ID: RK319WALLV



El Soporte de Acero de Montaje Vertical en Pared para Equipos Rack, de 3U 19 pulgadas, modelo RK319WALLV, ofrece una solución de almacenamiento versátil que permite instalar equipos (dispositivos de red, regletas de conexión, paneles de conexión) en posición vertical (a ras de pared) y ahorrar espacio. Alternativamente, el soporte de 3U se puede instalar en posición horizontal debajo de un escritorio facilitando el acceso a los equipos instalados directamente desde el espacio de trabajo. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas, el soporte de montaje en pared cuenta con un diseño de acero resistente, ideal para entornos SoHo (oficinas pequeñas u oficinas en casa). El bracket de montaje en pared ofrece una instalación que ocupa poco lugar por lo que es la solución ideal para entornos que carecen de espacio para instalar un rack de equipos de servidores de tamaño completo. Está diseñado para ser colocado en prácticamente cualquier superficie de pared/techo (paneles de yeso, por ejemplo) ya que los orificios de montaje (utilizados para la instalación en pared o debajo de un escritorio) están ubicados a 16 pulgadas de distancia igual a la de los marcos de construcción estándar.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida.

¿Necesita más espacio de almacenamiento? StarTech.com también ofrece Soportes de Montaje en Pared 1U 19", Soportes de Montaje en Pared 2U 19" y Soportes de Montaje en Pared 4U 19".

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones al ras de la pared
- Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo y liberar espacio
- Ideal para medianas y pequeñas empresas que necesitan soluciones en rack

Features

- Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
- Viene ensamblado de fábrica e incluye tornillos y tuercas jaula para el montaje de los equipos en el rack
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- El equipo se puede instalar en la pared en forma vertical, o debajo de un escritorio en forma horizontal
- Compatible con la mayoría de los equipos de montaje en rack de 19 pulgadas
- De acero macizo para mayor durabilidad
- Orificios de montaje ubicados a 16 pulgadas de centro a centro para brindar mayor estabilidad y posibilitar su instalación en entramados de pared estándar

Hardware	Warranty	Lifetime
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altura U	3U
	Estándares Industriales	EIA-310-D
		EIA RS310-C
	Gestión de cables	No
	Ladder Offset	0 in [0 mm]
	Ladder Type	L-Shape
	Montaje en Pared	No
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	12 - M5
	Ruedas	No
	Tipo de Marco	Rack Abierto
	Tipo de Puerta Delantera	Abierto
	Tipo de rack	2 postes
	Tools Included	No
	U Markings	No
Ventilador(es)	No	
Rendimiento	Weight Capacity (Stationary)	125.3 lb [56.7 kg]
Observaciones / Requisitos	Nota	Incluye tornillos 1 ½ " para el montaje en superficies de madera; para instalar en otro tipo de superficies se requiere hardware adicional.
Características Físicas	Altura del Producto	5.9 in [149 mm]
	Ancho del Producto	19.8 in [503 mm]
	Ancho Interno	19.7 in [500 mm]
	Color	Negro
	Espesor del Gabinete	0.1 in [2 mm]
	Longitud del Producto	5.9 in [151 mm]
	Peso del Producto	32.5 oz [921 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.1 lb [1.4 kg]

	Sin Armar	No
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Soporte para Montaje Vertical en Pared 12 - Tornillos y tuercas jaula (12 de Cada Uno) 6 - Tornillos Autorroscantes para Madera - 3/16"x 1 1/2"

Product appearance and specifications are subject to change without notice.