

Server rack montabile a parete orizzontale 4U 19" - 2 ventole incl.

Product ID: RK419WALVSGB



Il server rack protetto montabile a parete in orizzontale 4U 50 cm ca. RK419WALVSGB è un rack di archiviazione in resistente acciaio con serratura che offre una robusta soluzione per il montaggio a parete di attrezzature per telecomunicazioni, di rete o server e comprende due ventole da 120 mm per un flusso d'aria ottimizzato. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Questo rack 4U può essere montato a parete in una sala server, in ufficio o sopra una via di accesso in locali dove c'è spazio per un rack di dimensione completa, per ampliare lo spazio di lavoro e proteggere le attrezzature dall'accesso non autorizzato. I fori di fissaggio delle staffe (per il montaggio a parete o a una scrivania) sono posizionati a distanza esatta di 40,60 cm, rispettando le misure dei bulloni di costruzione standard per una semplice installazione.

Realizzato secondo gli standard EIA-RS310, il server rack per montaggio a parete consente il montaggio in orizzontale delle apparecchiature e offre una copertura frontale incernierata con serratura oltre a un corpo con serratura. In alternativa le apparecchiature non montabili a rack possono essere montate in verticale con la copertura di base inclusa utilizzando il rack come un case a parete.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per montare in sicurezza attrezzature per server e telecomunicazioni a filo della parete
- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o un centro commerciale
- Consente l'installazione di un server di grandi dimensioni in qualsiasi punto dell'ufficio senza una sala server completa proteggendo al contempo dagli accessi non autorizzati
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack protette di dimensioni ridotte posizionate in diversi punti all'interno dell'azienda

Features

- Include una piastra opzionale in acciaio 4U utilizzabile come scaffale per l'impiego del rack come case a parete per qualsiasi attrezzatura non montabile a rack
- Copertura frontale con cerniera e serratura
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- La copertura superiore e il corpo del rack sono dotati di serrature separate per diversi livelli di sicurezza
- 2 ventole da 120 mm incluse
- Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40,60 cm per offrire maggiore stabilità e la possibilità di montaggio con bulloni standard
- Compatibile con la maggior parte delle attrezzature montabili a rack di ca. 50 cm
- Robusta struttura in acciaio
- Costruito secondo gli standard per rack EIA-RS310 da ca. 50 cm

Hardware	Warranty	Lifetime
	Altezza U	4U
	Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore rimovibile
	Funzioni speciali	Perni di messa a terra
		Sportello superiore bloccabile
		Consegna con assemblaggio completo
		Possibilità di montaggio a parete
		Montabile a parete
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Opzioni di raffreddamento	Due ventole incluse: 120 mm
	Profilo guida di montaggio	L-Shape
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
	Tipo frame	Armadio montato
Tipo pannello laterale	Acciaio	
Tipo rack	2 staffe	
Tipo sportello anteriore	Acciaio	
Prestazioni	Airflow Rate	106 CFM
	Rumore percepibile	46 dBA a 1 metro
	Weight Capacity	68 kg [150.3 lb]
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
Product Measurements	Altezza prodotto	21.9 cm [8.6 in]
	Larghezza interna	48.5 cm [19.1 in]
	Larghezza prodotto	721 mm [28.4 in]
	Lunghezza prodotto	644 mm [25.4 in]
	Peso prodotto	19.9 kg [44 lb]
	Profondità di montaggio massima	52.1 cm [20.5 in]
	Profondità interna	58.5 cm [23 in]
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
	Package Height	28.8 cm [11.3 in]

	Package Length	77.4 cm [30.5 in]
	Package Width	71 cm [28 in]
	Peso spedizione (confezione)	23.1 kg [51 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Rack 4U per montaggio a parete RK419WALVS 1 - Set di chiavi 1 - UK to EU Plug Converter 24 - #10-32 viti pannello 24 - Dadi in gabbia 10-32

Product appearance and specifications are subject to change without notice.