

6U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16,9" / 42,9 cm - scharnierende behuizing

Product ID: RK616WALM



Met deze 6U server rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren. De behuizing heeft een montagediepte tot 42,9 cm en een maximale belasting van 90 kg.

Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmonteerbare design is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het opbergen van uw gereedschap of het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd.

De 6U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd. Bij het aan de wand te monteren server rack worden alle kooimoeren en montageschroeven geleverd die u nodig hebt om het rack met apparatuur te vullen, waardoor u de tijd, problemen en kosten van extra aan te schaffen bevestigingsmaterialen bespaart.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Beveilig uw apparatuur

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

De RK616WALM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Monteer uw server of netwerkkapapparaat strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Features

- Save space by wall-mounting your servers or networking equipment
- Comes fully assembled and includes a 1U shelf and a 3 meter hook-and-loop cable tie
- Easily install your equipment with adjustable 2-post mounting rails
- Secure your mission-critical equipment with a locked enclosure
- Maximize compatibility by switching the mounting rails between square cage nut holes or tapped 12-24 holes

Hardware	Warranty	5 Years
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	Ja
	Front Door Reversible and/or Removable	Reversible
		Verwijderbaar
	Industriestandaarden	EIA-310-D
	Ladder Type	L-Shape
	Montage-opties	Wandmonteerbaar
	Mounting Holes	Square
	Rack type	Met 2 stijlen
	Side Panel(s) Key Lock	Ja
	Side Panels Reversible and/or Removable	Nee
		Verwijderbaar
	Style	Wandmonteerbaar
	Tools Included	Nee
	Type frame	Gesloten kast
	Type voordeur	Staalgaas
	Type zijpaneel	Staalgaas
	U Markings	Ja
	U-hoogte	6U
	Ventilator(en)	Optioneel
	Ventilatoren	4 - 120 mm
	Vergrendeling	Ja
Wandmonteerbaar	Ja	
Wielen	Optioneel	
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	198.9 lb [90 kg]
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets
Fysieke eigenschappen	Breedte product	23.6 in [600 mm]
	Dikte behuizing	0.1 in [2 mm]

	Gewicht product	38.9 lb [17.6 kg]
	Hoogte product	14.6 in [371 mm]
	Interne breedte	23.4 in [594 mm]
	Interne diepte	17.7 in [45 cm]
	Interne hoogte	11.4 in [290 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	17.7 in [450 mm]
	Maximale montagediepte	14.8 in [375 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Plat verpakt	Nee
	Verzendgewicht (verpakt)	43.3 lb [19.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - aan de wand te monteren behuizing
		1 - 1U schap
		1 - rol met klittenband kabelbinders
		24 - 12-24 kooimoeren
		24 - 12-24 schroeven
		2 - sleutels deur
		2 - sleutels zijpaneel
	1 - handleiding	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.