

Rack serveur vertical 8U - Baie de brassage à montage mural - Profondeur de 76,2 cm

Product ID: RK830WALVS



Cette armoire serveur verticale de 8 unités vous permet de gagner de la place tout en gardant vos équipements réseau et serveur en sécurité. Profonde de 76 cm et pouvant supporter jusqu'à 90,7 kg, l'armoire serveur est conçue pour répondre à vos besoins. Elle intègre également un support de fixation de 2 unités complémentaire positionné en haut du boîtier que vous pouvez utiliser pour monter des câbles patch ou tout autre équipement en rack peu profond.

Libérez de l'espace

Fixez votre équipement au mur, même si vous n'avez pas assez d'espace pour un rack ou une armoire de taille importante. Cette armoire serveur faible encombrement est idéale pour les zones où l'espace est limité, comme dans un bureau par exemple. L'armoire vous fait gagner de l'espace en étendant légèrement le mur et en contenant la longueur de votre équipement à la verticale. Cela permet de réduire la place occupée par rapport à un équipement à l'horizontal, tout en laissant suffisamment d'espace pour vos serveurs, panneaux de brassage et commutateurs.

Garantissez la sécurité et le refroidissement de votre équipement

Pour garder votre équipement en toute sécurité, l'armoire serveur/rack réseau est doté d'un design en métal solide et d'un verrou au niveau de la porte et du panneau d'accès. Il est également aéré, assurant un refroidissement passif pour vous aider à maintenir votre équipement à des températures appropriées.

Installation simplifiée

Le rack de serveur est livré entièrement assemblé et inclut tout le matériel nécessaire à une installation rapide et facile. Les trous de montage sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé à presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique en Amérique du Nord.

Le modèle RK830WALVS bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur
- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'un centre commercial de vente au détail
- Installez un grand serveur n'importe où dans un bureau sans salle de serveurs tout en interdisant les accès non autorisés
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, sécurisées, réparties dans toute l'organisation

Features

- Capacité de charge totale de 90,7 kg
- Économisez de l'espace en fixant verticalement votre serveur au mur
- 2 unités supplémentaires d'espace pour les commutateurs et les câbles patch
- Assure la sécurité de votre équipement grâce aux portes et panneaux d'accès verrouillables
- Fourni entièrement assemblé avec tout le matériel d'installation nécessaire pour une installation facile
- Fournit un espace de stockage de 8 unités

Matériel	Warranty	5 Years
	Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
	Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
		Capot supérieur verrouillable
		Livré complètement assemblé
	Fixation murale	Fixation murale
	Fixation sur le mur	Oui
	Hauteur U	8U
	Mounting Hole Types	Orifice fileté
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
	Options de refroidissement	Deux ventilateurs en option : 120 mm
	Profil de rail de montage	C-Shape
	Type de cadre	Armoire fermée
Type de panneau latéral	Acier	
Type de porte avant	Acier	
Type de rack	2 montants	
Performance	Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
Product Measurements	Hauteur du produit	37 in [94.1 cm]
	Largeur du produit	25.4 in [64.4 cm]
	Largeur interne	25.3 in [64.2 cm]
	Longueur du produit	15.1 in [38.3 cm]
	Poids du produit	80.7 lb [36.5 kg]
	Profondeur de montage maximal	29.9 in [76 cm]
Profondeur interne	14.8 in [37.6 cm]	
Informations d'emballage	Emballage à plat	Non
	Package Height	3.3 ft [1 m]
	Package Length	18.1 in [46 cm]

	Package Width	28.3 in [72 cm]
	Poids brut	86.2 lb [39 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Rack mural 2 - Clés de porte 2 - Clés pour panneaux frontal 32 - Vis 12-24 32 - Rondelles de plastique 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.