


Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 8U

Product ID: RK8OD



Questo desktop rack a due staffe offre 8U di spazio per montare apparecchiature IT e A/V di dimensioni ridotte.

Una soluzione di montaggio economica per risparmiare sui costi

Con questo rack a due staffe il montaggio delle apparecchiature richiede un costo minimo rispetto a quello dei rack tradizionali. Il rack è conforme allo standard EIA-310 per il montaggio a parete e risulta leggero anche se realizzato in robusto acciaio. Si tratta quindi di una soluzione resistente e sicura per il montaggio delle apparecchiature di importanza critica.

Migliora l'efficienza e l'accessibilità in ufficio o nella sala server

La struttura autoportante a telaio aperto occupa poco spazio, perché ha un design a ingombro ridotto. Consente di collocare le apparecchiature con montaggio a rack su qualsiasi piano di lavoro presente in ufficio, ad esempio su una scrivania. Così è semplice accedervi tutti i giorni.

Configurazione senza pensieri

Il rack a due staffe è facile da montare e viene fornito con una confezione di 20 viti M5 e dadi a gabbia.

Se si sta cercando una soluzione di montaggio per desktop con più unità rack, StarTech.com offre anche il prodotto Desktop rack a due staffe da 12U.

Il prodotto RK80D è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di collocare le KVM e i sistemi server o i computer con montaggio a rack sopra o accanto alla scrivania, in modo ordinato
- Consente di risparmiare spazio in ambienti SoHo (small office, home office) o nella sala server collocando le apparecchiature sulla scrivania o su un'altra superficie, anziché sul pavimento dove occupano spazio

Features

- Questa soluzione per il montaggio a parete consente di risparmiare denaro, perché è disponibile a un costo minimo rispetto a quello dei rack tradizionali
- Più efficienza in ufficio o nella sala server collocando le apparecchiature sulla scrivania
- Configurazione semplice con un'installazione senza pensieri e accessori di montaggio inclusi
- Viene fornito con 20 viti M5 e dadi a gabbia
- Design leggero
- Conforme allo standard EIA-310

Hardware	Warranty	Lifetime
	Altezza U	8U
	Funzioni speciali	Installazione semplice
		Marche per unità rack
	Montabile a parete	No
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Profilo guida di montaggio	G-Shape
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
	Tipo frame	A giorno
Tipo rack	2 staffe	
Prestazioni	Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements	Altezza prodotto	16.1 in [41 cm]
	Larghezza prodotto	19.8 in [50.4 cm]
	Lunghezza prodotto	11.5 in [29.2 cm]
	Peso prodotto	4.8 lb [2.2 kg]
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Package Height	3.2 in [81 mm]
	Package Length	21.7 in [55 cm]
	Package Width	4.4 in [11.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.8 lb [2.6 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - staffa base sinistra
		1 - staffa base destra
		1 - Guida verticale sinistra
		1 - Guida verticale destra
		1 - staffa base anteriore
		4 - Piedini in gomma
		8 - viti di installazione

20 - Viti M5

20 - Dadi ingabbiati M5

1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.