


## Rack de Escritorio de 8U de 2 Columnas - Gabinete Rack de Servidores con Marco Abierto

Product ID: RK80D



Este rack para escritorio de 2 postes le ofrece 8U de espacio de almacenamiento para el montaje de equipos audiovisuales e informáticos de tamaño pequeño.

### **Ahorre dinero con una solución de montaje de precio económico**

Este rack con 2 postes le permite el montaje de equipos a una fracción de lo que cuestan los racks convencionales. Este rack de peso ligero está diseñado para ajustarse a las normas EIA-310 sobre montaje en racks y está fabricado con acero macizo, lo cual garantiza una solución de montaje resistente y segura para sus equipos de uso esencial.

### **Mejore la eficiencia y accesibilidad en su oficina o sala de servidores**

El rack tiene un diseño de marco abierto y autónomo que ahorra espacio, ya que es pequeño. Permite colocar equipos para montaje en rack en cualquier superficie de su oficina, como su escritorio. Esto facilita el acceso diario a su equipo.

## **Configuración sencilla**

El rack de 2 postes se ensambla fácilmente e incluye un paquete de 20 tornillos y tuercas enjauladas M5.

Si busca una solución de montaje en escritorio con más unidades de rack, StarTech.com también ofrece un rack 12U para escritorio con 2 postes.

El modelo RK80D está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Coloque conmutadores KVM y computadoras o sistemas de servidor para montaje en rack de forma ordenada sobre su escritorio o a su lado
- Ahorre espacio en entornos de trabajo tipo SoHo (small office, home office; pequeña empresa u oficina en casa) o en su sala de servidores, mediante el montaje de equipo en un escritorio u otras superficies, en lugar de ocupar espacio en el suelo

### Features

- Ahorre dinero gracias a esta solución que cuesta una fracción de lo que cuestan los racks convencionales
- Mejore la eficiencia en su oficina o sala de servidores mediante la colocación de equipos sobre su escritorio
- Fácil configuración y montaje sencillo gracias al hardware de montaje incluido
- Incluye 20 tornillos y tuercas enjauladas M5
- Diseño de peso ligero
- Compatible con la norma EIA-310

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Altura U	8U
	Características especiales	Ensamblaje Sencillo
		Marcas de U
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Montaje en Pared	No
	Perfil para carriles de montaje	En G
	Tipo de Marco	Rack Abierto
	Tipo de rack	2 postes
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
<b>Rendimiento</b>	Capacidad de Carga	110.5 lb [50 kg]
<b>Características Físicas</b>	Color	Negro
	Material de Fabricación	Acero
<b>Medidas del Producto</b>	Altura del Producto	16.1 in [41 cm]
	Ancho del Producto	19.8 in [50.4 cm]
	Longitud del Producto	11.5 in [29.2 cm]
	Peso del Producto	4.8 lb [2.2 kg]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	3.2 in [81 mm]
	Ancho de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
	Longitud de la Caja	21.7 in [55 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.8 lb [2.6 kg]
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Soporte de Base Izquierdo</li> <li>1 - Soporte de Base Derecho</li> <li>1 - Riel Vertical Izquierdo</li> <li>1 - Riel Vertical Derecho</li> <li>1 - Soporte de Base Frontal</li> <li>4 - Patas de Goma</li> <li>8 - Tornillos de Montaje</li> <li>20 - Tornillos M5</li> </ul>

20 - Tuercas Jaula M5

1 - Manual de Instrucciones

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.