

# Rack Portátil 9U con Mangos de Agarre para Servidores

Product ID: RK960CP



Este rack 9U portátil, móvil y resistente, con fondo fijo de 23 pulgadas, está diseñado para el almacenamiento de sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

## Diseño portátil

Con asas integradas y cuatro ruedas giratorias, se puede desplazar fácilmente en una sala de servidores, una oficina o un estudio. Su movilidad adicional lo convierte en la solución ideal para racks de equipos de telecomunicaciones que necesitan comunicarse por interfaz con otros equipos en su espacio de trabajo.

## **Fabricación duradera**

El rack de servidores incluye carriles de montaje de resistente grosor que garantizan una plataforma de instalación estable. Este duradero rack con 4 postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 99,8kg, además de cumplir con varias normas sobre racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

## **Rápido montaje**

Ahorre tiempo y evite complicaciones, gracias a la fácil instalación del rack. Su fácil proceso de montaje en cuatro pasos permite instalarlo en cuestión de minutos.

El panel RK960CP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### **Certifications, Reports and Compatibility**



### **Applications**

- Cree un rack portátil para la producción y edición de vídeo, el cual podrá desplazarse en su estudio, para conectarse con diferentes equipos
- Coloque este rack móvil debajo de una mesa o un banco de una oficina o un espacio de trabajo
- Ideal para el montaje de equipos en tiendas y centros de reparación de aparatos tecnológicos donde la seguridad es un requisito

### **Features**

- Máxima portabilidad, con las asas integradas y las cuatro ruedas giratorias incluidas
- Diseño 9U de estructura cerrada
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Fondo de montaje de 23 pulgadas
- Capacidad para soportar una carga estática de 99,8 kg
- Fácil montaje, con procedimiento sencillo en cuatro pasos

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altura U	9U
	Estándares Industriales	EIA-310-D
		DIN41491 Part I
		EIA RS310-D
		IEC297-2
	Gestión de cables	No
	Ladder Type	L-Shape
	Montaje en Pared	No
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	50 - M5
	Ruedas	Incluido
	Sistema de Bloqueo	No
	Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
	Tipo de Panel Lateral	Acero Macizo
	Tipo de rack	4 postes
Tools Included	Sí	
U Markings	Sí	
Ventilador(es)	No	
<b>Rendimiento</b>	Weight Capacity (Stationary)	220.6 lb [99.8 kg]
<b>Características Físicas</b>	Altura con Ruedas	22.1 in [562 mm]
	Altura del Producto	18.8 in [477 mm]
	Altura Interna	16.4 in [417.3 mm]
	Ancho del Producto	20.3 in [515 mm]
	Ancho Interno	19 in [482 mm]
	Color	Negro
	Espesor del Gabinete	0.1 in [2 mm]
	Longitud del Producto	23.6 in [600 mm]
	Peso del Producto	53.2 lb [24.1 kg]
Profundidad Interna	23.5 in [598 mm]	

	Profundidad Mínima de Montaje	23.4 in [595 mm]
	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	61.5 lb [27.9 kg]
	Sin Armar	Sí
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Panel lateral con asas</li> <li>1 - Panel Superior</li> <li>1 - Panel inferior con ojal</li> <li>8 - Tapas plásticas de las esquinas</li> <li>32 - Tornillo M5 de estrella, cabeza plana, 10mm</li> <li>24 - Tornillo M3 de estrella, cabeza plana, 8mm</li> <li>2 - Rueda de 2,5"</li> <li>2 - Rueda de freno de 2,5"</li> <li>16 - Tornillo M5 (15mm) para soporte</li> <li>30 - Tornillo M5 (12mm) para panel</li> <li>50 - Tuerca enjaulada M5</li> <li>1 - Llave para tuerca enjaulada</li> <li>1 - Destornillador de estrella</li> <li>1 - Broca de destornillador estrella (Phillips)</li> <li>1 - Manual de Instrucciones</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.