

1U 1 poorts KVM console voor server racks - 17"

Product ID: RKCONS1701



Deze rackmonteerbare KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor een of meerdere servers, aangesloten via een aparte KVM switch (apart verkrijgbaar). De rackmonteerbare console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Maximaliseer uw IT-budget, minimaliseer uw problemen

Deze KVM console biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Bewaking zonder kabelwarboel

De rackmonteerbare LCD console wordt uit 1U rack ruimte geschoven, waardoor u een of meerdere servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, bij aansluiting via een KVM switch. De console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

Probleemloze systeemintegratie

De rack console is voorzien van een 1-poorts KVM module, waardoor u direct verbinding kunt maken met een server. De module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1701 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

Features

- Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
- Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
- Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van één server of KVM switch
- Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
- Resoluties tot 1280x1024

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	1
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Paneeltype	Active matrix TFT LCD
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
	Schermgrootte	17in
	U-hoogte	1U
	Vergrendeling	Nee
Prestaties	Beeldverhouding	5:4
	Contrastverhouding	1000:1
	Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
	Gezichtshoek	170° (H), 160° (V)
	Helderheid	250 cd/m ²
	IP-controle	Nee
	Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
	Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	50.000 uren
	Ondersteunde resoluties	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
	Reactietijd	5ms
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - voeding / status LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	International Power Cords
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	13W

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	17.6 in [44.8 cm]
	Gewicht product	25.9 lb [11.7 kg]
	Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
	Kabellengte	6ft
	Kleur	Zwart
	Lengte product	18.5 in [47.1 cm]
	Maximale montagediepte	31.1 in [79 cm]
	Minimale montagediepte	17.7 in [45 cm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	7.5 in [19 cm]
	Package Length	30.1 in [76.5 cm]
	Package Width	24.2 in [61.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	37.8 lb [17.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM console
		1 - KVM Kabel
		8 - M5 kooimoeren
		8 - M5 schroeven
		5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		2 - montagerails
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.