

# Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Product ID: RKCONS1716K



Esta consola KVM de 16 puertos ofrece control total de teclado, monitor y ratón para 16 ordenadores. La consola para montaje en rack se instala en un espacio de 1U, lo cual resulta eficaz y suficiente para el control total de la consola.

## Maximice su presupuesto informático y reduzca al mínimo las molestias

Este conmutador KVM de 16 puertos ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores, a un precio bajo. La consola 1U incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.

## Monitorización sin estorbo de cables

La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar 16 servidores o más si están conectados a través de un conmutador KVM. La consola VGA para montaje en rack incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

### **Fácil integración en el sistema**

La consola LCD para montaje en rack incluye un módulo KVM de 16 puertos, lo cual permite la conexión directa con 16 servidores. También es posible conectar con servidores adicionales si se conecta con conmutadores KVM en configuración en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1716K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor

### Features

- Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
- Integración intuitiva del sistema, compatible directamente con hasta 16 servidores
- Integración intuitiva del sistema, compatible directamente con hasta 16 servidores
- Teclado y panel táctil integrados
- Resolución de hasta 1280x1024

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Altura U	1U
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	16
	Montaje en Rack	Sí
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema de Bloqueo	No
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tamaño de Pantalla	17in
	Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
	Tipo de Video PC	VGA
<b>Rendimiento</b>	Ángulo de Visión	170° (H), 160° (V)
	Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	MTBF	50.000 horas
	Profundidad de Color	Colores de 8 bits, 16,7 M
	Relación de Aspecto	5:4
	Relación de Contraste	1000:1
	Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
	Resoluciones Admitidas	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
	Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
	Tiempo de Respuesta	5ms
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
	Interfaz(es) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
		2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra Input

	Otra(s) Interfaz(ces)	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra Input 1 - 15 Pin High Density D-Sub Hembra Input
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	16 - Green/Red - Online/Selected LED
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
	Consumo de Energía	23W
	Corriente de Entrada	1.5A
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR de 10% a 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
	Ancho del Producto	17.6 in [44.8 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6 ft
	Longitud del Producto	22.9 in [58.1 cm]
	Peso del Producto	30.3 lb [13.7 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	35.4 in [90 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	22 in [56 cm]
	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
	Ancho de la Caja	24.2 in [61.5 cm]
	Longitud de la Caja	30.1 in [76.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	46.4 lb [21 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Consola KVM 16 - Cables KVM 8 - Tuercas Jaula M5 8 - Tornillos M5 5 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU) 2 - carriles de montaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.