

## 1U 16 poorts KVM console voor server rack - 17"

Product ID: RKCONS1716K



Deze 16-poorts KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor 16 computers. De console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

### **Maximaliseer uw IT-budget, minimaliseer uw problemen**

Deze 16-poorts KVM switch biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De 1U console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

### **Bewaking zonder kabelwarboel**

De rackmonteerbare LCD console wordt uit 1U rack ruimte geschoven, waardoor u 16 servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, en zelfs nog meer indien deze via een KVM switch worden aangesloten. De rackmonteerbare VGA console heeft een hendel waardoor hij eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

### **Probleemloze systeemintegratie**

De rackmonteerbare LCD is uitgerust met een 16-poorts KVM module, waardoor u hem direct op zestien servers kunt aansluiten. U kunt ook verbinding maken met extra servers door deze aan te sluiten op KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1716K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast

### Features

- Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
- Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
- Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van tot 16 servers
- Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
- Resoluties tot 1280x1024

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	16
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Paneeltype	Active matrix TFT LCD
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
	Schermgrootte	17in
	U-hoogte	1U
	Vergrendeling	Nee
<b>Prestaties</b>	Beeldverhouding	5:4
	Contrastverhouding	1000:1
	Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
	Gezichtshoek	170° (H), 160° (V)
	Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
	Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	50.000 uren
	Ondersteunde resoluties	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
	Reactietijd	5ms
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja
<b>Connector(en)</b>	Andere aansluiting(en)	1 - 15 Pin High Density D-Sub Vrouwelijk Input
	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk Input

	Hostaansluitingen	2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input 16 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	16 - Green/Red - Online/Selected LED
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	International Power Cords
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	23W
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	10% ~ 80% RV
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	17.6 in [44.8 cm]
	Gewicht product	30.3 lb [13.7 kg]
	Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
	Kabellengte	6 ft
	Kleur	Zwart
	Lengte product	22.9 in [58.1 cm]
	Maximale montagediepte	35.4 in [90 cm]
	Minimale montagediepte	22 in [56 cm]
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	7.3 in [18.5 cm]
	Package Length	30.1 in [76.5 cm]
	Package Width	24.2 in [61.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	46.4 lb [21 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - KVM console  16 - KVM kabels 8 - M5 kooimoeren 8 - M5 schroeven 5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, AU) 2 - montagerails 1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.