

Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Product ID: S2510BMU33



Le boîtier pour disque dur USB 3.0 avec UASP S2510BMU33 vous permet de connecter un disque dur 2,5 pouces ou un SSD SATA III via un port USB. Le boîtier fournit une performance optimale avec une connexion USB 3.0, mais il est également rétrocompatible avec les connexions hôtes USB 2.0/1.1.

Amélioré avec UASP (USB Attached SCSI Protocol), ce boîtier SATA III 2,5 pouces est 70 % plus rapide que l'USB 3.0 lorsqu'il est couplé à un contrôleur hôte compatible UASP. Utilisant un protocole plus efficace que le traditionnel USB BOT (stockage de masse « Bulk-Only Transport »), l'UASP diminue la latence, augmentant ainsi de manière significative les vitesses de transfert.

Avec la prise en charge des normes SATA I/II/III et des disques grande capacité (testés jusqu'à 1 To), ce boîtier de disque dur est compatible avec presque tout disque dur SATA 2,5 pouces. De plus, il augmente nettement les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Le boîtier USB 3.0/SATA III ne requiert aucun adaptateur d'alimentation externe et offre une construction de qualité supérieure en aluminium, fournissant ainsi portabilité et durabilité lorsqu'il est utilisé comme accessoire d'ordinateur portable.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S2510BMU33 prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.



Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à UASP

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Tirez profit des avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0 (UASP)
- Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks
- Passez d'un boîtier pour disque USB 2.0 à USB 3.0, plus rapide
- Ajoutez de l'espace de stockage à presque tout type de système informatique compatible USB
- Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe
- Partagez d'importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau
- Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire

Features

- Conformité aux spécifications de transport UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Boîtier en aluminium léger et durable
- Alimentation directe par le port USB
- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Interface hôte conforme USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps
- Indicateur d'alimentation/d'activité à LED
- Compatible plug-and-play et échange à chaud

Matériel	Warranty	2 Years
	Disques compatibles	SATA
	ID du chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G
	Installation du disque	Fixe
	Interface	USB 3.0
	Nombre de disques	1
	Taille du disque	2.5in
	Ventilateur(s)	Non
Performance	Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To
	Prise en charge UASP	Oui
	RAID	Non
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)	Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Femelle
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation et activité
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 % Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Largeur du produit	3 in [77 mm]
	Longueur du produit	4.7 in [12 cm]

	Poids du produit	3.2 oz [92 g]
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
Informations d'emballage	Package Height	1.7 in [42 mm]
	Package Length	5.3 in [13.5 cm]
	Package Width	7 in [17.9 cm]
	Poids brut	7.6 oz [216 g]
	Contenu du paquet	Inclus dans le paquet

Product appearance and specifications are subject to change without notice.