

## Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5" SSD/HDD con UASP da 7mm

Product ID: S2510BPU337



Questo box esterno per unità tascabili di dimensioni ridotte è appositamente progettato per unità da 7 mm e consente di trasformare un disco rigido o un'unità a stato solido sottili in una soluzione di archiviazione esterna collegata mediante USB 3.0 con supporto del protocollo UASP. Grazie al design sottile ma resistente, questo box esterno si adatta perfettamente alle unità da 7 mm eliminando il movimento delle unità all'interno del box che potrebbe costituire un problema nel caso di un box esterno con un collegamento allentato.

Per risparmiare tempo durante il trasferimento di dati da e verso l'SSD o HDD da 7 mm, questo box esterno dotato di UASP supporta velocità di trasferimento fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0 se utilizzato con un computer host con supporto UASP.

Inoltre, questo box esterno è alimentato tramite USB, diminuisce così il numero di accessori da portare in viaggio in quanto non è necessario un adattatore di alimentazione.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S2510BPU337 supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.



Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
- Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione praticamente a qualsiasi sistema di computer dotato di USB
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

### Features

- Supporta le unità con altezza di 7 mm
- Conforme alle specifiche di trasporto del protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Installazione senza utensili
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Compatibile con USB revisione 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G
	Installazione unità	Fisso
	Numero di unità	1
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	No
<b>Prestazioni</b>	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 5400 RPM fino a 2 TB
	RAID	No
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
<b>Connettore/i</b>	Connettori host	1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione e attività
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	10% RH ~ 95% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza max unità	0.3 in [7 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
	Lunghezza prodotto	5 in [12.6 cm]
	Peso prodotto	1.6 oz [44 g]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	1.7 in [44 mm]
	Package Length	5.7 in [14.6 cm]
	Package Width	3.7 in [93 mm]

	Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [132 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Box esterno SSD/HDD USB 3.0 a 2,5"
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Supporto di installazione per unità da 5 mm
		1 - Guida per l'installazione

Product appearance and specifications are subject to change without notice.