

Krypterat hårddiskabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0

Product ID: S2510BU33PW



Det S2510BU33PW krypterade USB 3.0-hårddiskabinettet låter dig göra om din 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en AES-krypterad extern enhet.

Det säkra kabinettet använder AES (256-bit Advanced Encryption Standard Algorithm) för att se till att all data på enheten skyddas från otillåten åtkomst. När krypteringen är klar nås innehållet endast med en PIN-kod som du väljer och ställer in med den eleganta inbyggda pekplattan. Krypteringen är hårdvarubaserad för att slippa komplicerade installationer och konfigurationer av mjukvara.

Hårddiskabinettet garanterar maximal prestanda med stöd för USB 3.0-överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Kabinettet stöder även SATA III-enheter för att garantera att du fortfarande får hög prestanda när du använder din SATA-SSD på 6 Gbps externt.

S2510BU33PW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Skydda dig själv och dina kunder från identitetsstöld med hårdvarukrypterade säkerhetskopior av konfidentiella dokument (t.ex. finansiella)
- Skydda dina viktiga dokument när du reser, med en krypterad hårddisk som inte kan nås av andra om den kommer bort eller blir stulen
- Spara och nå filer snabbt från din externa SATA III-enhet

Features

- Garantera att din data på den externa enheten är säker och låst med 256-bit kryptering i realtid
- Problemfri användning med inbyggd pekplatta
- Optimal prestanda med stöd för SATA III-hårddiskar med överföringshastigheter på upp till 6 Gbps
- Passar för 2,5" SATA-enheter med upp till 9,5 mm höjd
- Plug-and-play-installation
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Busstyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Renesas/NEC - MOLU03
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Enhetsstorlek	2.5in
	Enhetstyp	SATA
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	USB 3.0
Prestanda	Allmänna specifikationer	256-bit AES-hårdvarukryptering
	Hot swap-förmåga	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 3 TB 5400 RPM-hårddiskar
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-stöd	Nej
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
	Värdkontakter	1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Det rekommenderas att använda detta kabinett som extra lagring för viktiga filer och inte som en säkerhetskopiering (om inte den också säkerhetskopieras ofta)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - OLED-avläsningsdisplay
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	> 70 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål och plast
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktbredd	3 in [77 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [14 mm]
	Produktlängd	4.8 in [123 mm]

	Produktvikt	3.3 oz [94 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.7 lb [0.3 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till 2,5" SATA III-kabinett med kryptering 1 - USB 3.0-kabel 1 - Enhetsfodral 2 - Skruvar för enhetsinstallation 1 - Mini skruvmejsel 1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.