

BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.1 (10Gbps) a SATA

Product ID: S252BU313R




Dalle dimensioni compatte ma con grandi prestazioni, questo box esterno a due alloggiamenti offre una potente soluzione di archiviazione esterna, con velocità di trasferimento dati ultra-elevata e modalità RAID configurabili. È ideale per piccole aziende, uffici domestici o workstation ad alte prestazioni per designer grafici, ingegneri e altri professionisti aziendali.

Archiviazione ad alta capacità in un design compatto

Offre una soluzione di archiviazione dati esterna ad alta capacità, con il supporto di due unità SSD/HDD da 2,5" e un'ampia gamma di dimensioni, da 5 a 12,5 mm. Questo box esterno in alluminio è stato sottoposto a test che ne certificano la compatibilità con supporti fino a 4 TB a 7200 RPM, per un trasferimento rapido dei file con prestazioni da tecnologia USB 3.1 Gen 2. Oltre a supportare gli standard SATA I, II e III, è ottimizzato con UASP per le massime prestazioni e la massima velocità delle unità SATA III in uso. È anche dotato di una ventola con controllo della velocità integrato, per garantire un funzionamento senza problemi.

Consente di sfruttare la velocità dell'USB 3.1 Gen 2

La connessione USB 3.1 Gen 2 offre maggiore larghezza di banda e velocità di trasferimento dei file fino a 10 Gbps, due volte superiore a quella di USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Il prodotto sfrutta le elevate prestazioni degli SSD e dei dischi rigidi di ultima generazione eliminando i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati.



Include due cavi USB per aumentare la versatilità

Il box esterno a due alloggiamenti è dotato di due cavi USB per un utilizzo flessibile con i laptop e i tablet più recenti, dotati di una porta USB-C™, così come con i dispositivi di precedente generazione. Comprende cavi sia USB-C a Micro-B che USB-A a Micro-B. Questo box esterno è anche compatibile con la porta USB-C Thunderbolt™ 3.

Prestazioni ottimizzate con RAID

Grazie al supporto RAID 0, il box esterno a due alloggiamenti permette di massimizzare le prestazioni degli SSD SATA III per raggiungere velocità di trasferimento file superiori. Il box esterno a due alloggiamenti supporta inoltre RAID 1, BIG (spanning o concatenazione) e JBOD. Grazie alle diverse opzioni RAID è possibile conseguire un aumento della capacità di archiviazione, delle prestazioni o della ridondanza.

Il box esterno è indipendente dal sistema operativo e non richiede l'installazione di software o driver supplementari. S252BU313R è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di aumentare la capacità di archiviazione esterna del laptop o del PC, ideale per gli uffici domestici o le piccole aziende
- Permette di disporre di archiviazione extra per il backup di file importanti, un grande vantaggio per i designer grafici o altri professionisti aziendali

Features

- Permette di realizzare una potente soluzione di archiviazione esterna con box esterno a 2 alloggiamenti per SSD/HDD da 2,5"
- È utilizzabile con dispositivi dotati di USB-C e USB-A, con due cavi inclusi
- Compatibile con porta USB-C Thunderbolt 3
- Supporta USB 3.1 Gen 2
- Compatibile con unità di dimensioni comprese tra 5 e 12,5 mm e testato per il supporto di capacità pari a 4 TB a 7200 RPM
- Supporto SATA I/II/III (fino a 6 Gbps)
- Supporta RAID 0, 1, BIG (spanning o concatenazione) e JBOD
- Supporto UASP per prestazioni ottimali
- Resistente box esterno in alluminio
- Ventola con controllo della velocità
- Indicatori LED multifunzione

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1352R
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
	Numero di unità	2
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
	Tipo cuscinetti ventola	Cuscinetti a manicotto
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 30 mm	
Prestazioni	4Kn Support	Sì
	Capacità max unità	Testato con unità fino a 4 TB a 7200 RPM
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Modalità RAID supportate	RAID 0 (dischi in striping)
		RAID 1 (dischi in mirroring)
		BIG (spanning o concatenazione)
		JBOD (Just a Bunch of Disks)
	MTBF	50.000 ore
RAID	Sì	
Supporto UASP	Sì	
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s	
TRIM Support	Sì	
Connettore/i	Connettori host	1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		1 - Lettura e scrittura - HDD1
		1 - Lettura e scrittura - HDD2

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	60
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.6A
	Tensione di uscita	12V DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	B
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza max unità	0.5 in [12.5 mm]
	Altezza prodotto	2.4 in [6 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.2 in [81 mm]
	Lunghezza prodotto	5.8 in [14.8 cm]
	Peso prodotto	13.3 oz [378 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	4.4 in [11.2 cm]
	Package Length	9 in [22.8 cm]
	Package Width	6.4 in [16.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	32.1 oz [910 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Box esterno USB 3.1 a SATA 1 - Cavo USB-C a Micro-B - 102 cm 1 - Cavo USB 3.0 A a Micro-B - 102 cm 1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ) - 177 cm (cavo) 2 - vassoi per unità 2 - chiavi a brugola 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.