

2-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar SATA III 6 Gbps met RAID

Product ID: S252BU33R



Deze USB 3.0 2-bay behuizing voor 2,5 inch schijven biedt u de prestatie die u van een externe opslagsysteem verwacht - en heeft een stijlvol, compact design dat perfect past bij uw Mac of pc. Ideaal voor professionele bedrijfsomgevingen of kantoren thuis, vormt het een krachtige dataopslagoplossing voor uw desktop, laptop, Ultrabook® of Chromebook®.

Krachtige externe opslag met hoge capaciteit

Met de dubbele-schijfbehuizing kunt u twee 2,5 inch SSDs of HDDs (van 5 mm tot 15 mm) installeren, waardoor u beschikt over een enorme externe dataopslagcapaciteit. Om de prestatie en snelheid van uw SATA III (6 Gbps) schijven te maximaliseren, is de behuizing verbeterd met UASP met een 70% grotere transmissiesnelheid dan conventionele USB 3.0. (Zie de onderstaande testresultaten.)

Slank, compact design met flexibele voedingsopties

Dankzij het compacte design, de kleine afmeting en de slanke afwerking past deze behuizing perfect bij uw Mac of pc.

Omdat slechts 5 V nodig is, kunt u kiezen om de behuizing alleen via USB van stroom te voorzien, zonder dat een externe voedingsadapter nodig is. Hij kan worden gevoed via één of twee USB-bronnen zoals USB-laders of -poorten van uw laptop, afhankelijk van de installatie van uw schijf. Voor stationaire toepassingen of configuraties die meer stroom vereisen, wordt een voedingsadapter meegeleverd. De behuizing is een comfortabele, energiezuinige opslagoplossing met flexibele opslaginstelopties - en grote mobiliteit.



Grotere prestatie en dataredundantie met RAID

Wees gerust dat uw bestanden continu worden geback-up't of profiteer van grotere snelheid en capaciteit van een gecombineerde oplossing. De behuizing ondersteunt RAID 0, 1, Spanning, en JBOD, waardoor u uw back-up-voorkeursmethode kunt kiezen. Met het gemak van RAID kunt u meer capaciteit, prestatie of redundantie bereiken.


De behuizing is ook compatibel met Windows®, Mac®, Chrome OS™- en Linux®-systemen, zonder dat extra stuurprogramma's of software moeten worden geïnstalleerd.

Verbeterde prestatie met UASP

Deze krachtige SuperSpeed USB 3.0 behuizing ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps en is verbeterd met UASP-ondersteuning met een ~70% hogere leessnelheid en 40% hogere schijfsnelheid dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een UASP-host.

NB: UASP (USB Attached SCSI Protocol) wordt ondersteund in Windows 8, 8.1, Server 2012 en Linux kernel 2.6.37 of later. De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

De S252BU33R 2-bay behuizing is robuust voor duurzame prestaties en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vergroot de externe opslagcapaciteit van elke computer door aansluiting van deze externe opslagbehuizing
- Neem deze mee met uw laptop voor een mobiele externe opslagoplossing
- Voeg veilige dataredundantie toe door middel van deze behuizing met RAID-ondersteuning
- Back-up of archiveer data vanaf elke USB-computer

Features

- Bouw een krachtige externe USB 3.0 opslagoplossing, die twee 2,5 inch SSDs of HDDs ondersteunt
- Slank, compact design past perfect bij uw Mac of pc
- Kopieer bestanden snel met SATA III (6 Gbps) voeding en USB 3.0 met UASP
- Grotere prestatie en dataredundantie met RAID 0, 1, Spanning en JBOD
- Vereist slechts 5 V, en biedt dus flexibele voedingsopties
- Geschikt voor Windows, Mac, Chrome en Linux (2.4.x en hoger)
- Eenvoudige installatie zonder extra stuurprogramma's en software

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal 2,5 inch bays	2
	Aantal stations	2
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	JMicron - JMS561
	Interface	USB 3.0
	Lagertype ventilator	Kogellager
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm
		7mm
		9.5mm
		12.5mm
		15mm
		Schijfgrootte
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 40 mm	
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Geluidsniveau	21 dBA
	Hot-swappable	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 2 TB 7200 tpm harde schijven (4 TB totaal)
	Maximale overdrachtsnelheid	USB 3.0 - 5 Gbps
	Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe)
		RAID 1 (mirror)
		JBOD - (Just a Bunch of Disks)
		BIG (span of lineair)
	RAID	Ja
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	SATA III (6 Gbps)	
UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding-LED 1 - HDD 1 activiteit-LED 1 - HDD 2 activiteit-LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.4 A
	Stekkertype	H
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	3
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14deg;F to 149°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2 in [50 mm]
	Gewicht product	12.4 oz [350 g]
	Hoogte product	3.5 in [90 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.2 in [132 mm]
	Max. schijfhoogte	0.6 in [15 mm]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	25.8 oz [730 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 dubbele 2,5 inch SATA HDD/SSD RAID-behuizing 1 - USB 3.0-kabel 1 - USB-voedingskabel (type H connector) 1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU) 1 - Installatieschroevenset 1 - Installatie-instructies

Product appearance and specifications are subject to change without notice.