

Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5" USB 3.0 con UASP e funzione hot-swap ad 8 alloggiamenti

Product ID: S358BU33ERM



Il box esterno per dischi rigidi rimovibile a 8 alloggiamenti S358BU33ERM permette di accedere contemporaneamente a otto dischi rigidi da 2,5" o 3,5" separati utilizzando una singola porta eSATA o USB.

Per prestazioni veloci ed efficaci trasferimenti di dati se collegato mediante eSATA, questo box esterno per HDD supporta velocità di trasferimento SATA III complete fino a 6 Gbps. Per una compatibilità universale, il box esterno può essere collegato mediante USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps e il supporto di UASP per prestazioni fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0 se abbinato a un controller host dotato di UASP al fine di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Il box esterno per HDD supporta le più veloci tecnologie per dischi tra cui SATA III (6 Gbps), unità ibride e unità a stato solido (SSD) e permette di risparmiare tempo grazie alle prestazioni ottimizzate dai dispositivi di archiviazione esterni.

Per proteggere i dischi, il box esterno per HDD/SSD è dotato di una ventola integrata che mantiene i dischi a temperature ottimali. Inoltre, i vassoi per dischi in metallo assicurano la massima dissipazione di calore. Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, il box esterno dell'unità è indipendente dal sistema operativo.

Va notato che, per accedere a più unità contemporaneamente, il box esterno richiede che il dispositivo host supporti il moltiplicatore di porte. Per computer desktop senza funzionalità di moltiplicatore di porte, StarTech.com offre la scheda controller PCI Express eSATA a 2 porte (PEXESATA2).



Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

S358BU33ERM è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di aggiungere un box esterno hot-swap a 8 alloggiamenti a un server o workstation per una soluzione rimovibile di backup
- Permette di espandere le funzionalità di archiviazione di un sistema con fattore di forma ridotto/integrato o un laptop grazie ai dischi esterni
- L'aggiunta di una capacità di archiviazione esterna per le postazioni di video editing o photo editing semplifica il lavoro con file di dimensioni molto grandi
- Permette la creazione di uno spazio di archiviazione/backup aggiuntivo
- Trasforma i dischi rigidi SATA inutilizzati in un'archiviazione aggiuntiva di dati esterna

Features

- Supporta SATA III (6 Gbps) e UASP per prestazioni ottimali
- Supporta dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma sia 2,5" che 3,5"
- Connessione host eSATA o USB
- Otto alloggiamenti separati per i dischi con robusti vassoi per dischi in alluminio
- Consente di accedere a più unità contemporaneamente - il dispositivo host deve supportare il moltiplicatore di porte
- Ventola di raffreddamento integrata
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Dimensioni unità | 2.5in & 3.5in |
| | ID chipset | JMicron - JMB575M JMicron - JMS567 |
| | Installazione unità | Rimovibile |
| | Interfaccia | USB 3.0 & eSATA |
| | Numero alloggiamenti da 2,5" | 8 |
| | Numero alloggiamenti interni da 3,5" | 8 |
| | Numero di unità | 8 |
| | Tipo bus | USB 3.0 & eSATA |
| | Tipo cuscinetti ventola | Cuscinetti a manicotto |
| | Tipo unità | SATA |
| | Ventola/e | Sì |
| | Ventole | 1 - 120 mm |
| | Prestazioni | Capacità max unità |
| Funzionalità hot swap | | Sì |
| Livello di rumorosità | | 20.4 dBA |
| Massima velocità di trasferimento dati | | 6 Gbps |
| Moltiplicatore di porte | | Sì |
| MTBF | | 30,000 Hours |
| RAID | | No |
| Specifiche generali | | Supporta unità a stato solido (SSD) e dischi rigidi (HDD) da 2,5" utilizzando un adattatore da 2,5" a 3,5" come 25SAT35HDD e 25SATSAS35 |
| Supporto UASP | | Sì |
| Tipo e velocità | | USB 3.0 - 5 Gbit/s eSATA (6 Gbps) |
| Velocità flusso aria | | 35CFM |
| Connettore/i | Connettori host | 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina |
| | Connettori unità | 8 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Note/requisiti speciali | Requisiti di sistema e cavi | Sistema di computer con porta USB o eSATA disponibile Il box esterno richiede che il dispositivo host supporti il moltiplicatore di porte per accedere a più unità contemporaneamente. |
| Indicatori | Indicatori LED | 8 - LED attività disco/interfaccia 1 - LED alimentazione 1 - LED HDD pronto 1 - LED USB/eSATA |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso Consumo energetico Corrente ingresso Tensione ingresso | Adattatore CA incluso 120 6 A 100 ~ 240 AC |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio Temperatura di conservazione Umidità | 5°C to 55°C (41°F to 131°F) -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) 10%-90% senza condensa |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto Colore Larghezza prodotto Lunghezza prodotto Peso prodotto | 13.4 in [340 mm] Nero 5.9 in [150 mm] 13.8 in [350 mm] 303.9 oz [8610 g] |
| Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 19 lb [8.6 kg] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Box esterno SSD/HDD USB 3.0/eSATA 8 - Vassoi per dischi da 2,5/3,5" (preinstallati) 1 - Staffa a profilo completo SATA a eSATA 1 - Cavo eSATA 1 - Cavo USB 3.0 1 - Kit di viti per l'installazione di dischi da 2,5/3,5" 3 - Cavi di alimentazione (NA/UK/EU) 1 - Manuale di istruzioni |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.