


60 cm SATA seriell ATA-kabel

Product ID: SATA24



SATA24 Seriell ATA-kabeln har två 7 stifts-datahänkningar och stödjer full SATA 3.0-bandbredd upp till 6 Gbps när den används med SATA 3.0-kompatibla enheter.

Dess låga men tåliga profil och den flexibla designen förbättrar luftflödet och minskar oredan i ditt datorchassi och bidrar till att hålla chassit rent och svalt.

Denna 60 cm långa SATA-kabel är tillverkad av material av högsta kvalitet och utformad för optimal prestanda och pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor
- Servrar och underlagringssystem
- Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer
- Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter

Features

- Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
- Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
- Ger 60 cm kabellängd

	Warranty	Lifetime
Hårdvara	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)	Connector A	1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
	Connector B	1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende	Färg	Röd
	Kabellängd	24 in [609.6 mm]
	Kontakttyp	Rak
	Produktlängd	24 in [609.6 mm]
	Produktvikt	0.5 oz [13 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.6 oz [18 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 60 cm anslutningskabel till seriell ATA-enhet

Product appearance and specifications are subject to change without notice.