

## Rack disque dur 3,5" vers 2,5" avec échange à chaud - Rack mobile HDD / SSD SATA 2,5" - Anti-vibration

Product ID: SATBP125VP



Augmentez la capacité de stockage de votre serveur ou de votre ordinateur tout en protégeant vos données grâce à cette rack mobile SATA 2,5" avec échange à chaud.

### Échangez facilement les disques durs à chaud

Transformez la baie avant 3,5" de votre ordinateur de bureau ou de votre serveur en rack amovible SSD/HDD SATA 2,5" avec échange à chaud. Idéal pour les professionnels des IT, tels que les administrateurs système ou les opérateurs informatiques, ce rack mobile vous permet d'échanger, de remplacer, de retirer ou de transférer rapidement un disque dur d'un système ou d'un emplacement vers un autre. Il offre un gain de temps précieux dans les environnements où les disques de stockage doivent être remplacés ou retirés régulièrement, tels que les salles de serveurs et les centres de données.

## **Protection des disques durs**

Le rack mobile SATA 2,5" avec échange à chaud offre un backplane protecteur grâce à un solide boîtier en aluminium ventilé garantissant la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur. Elle est équipée de quatre tampons anti-vibration garantissant la protection de votre disque dur. Pour sauvegarder vos données, vous pouvez verrouiller la porte de la baie et ainsi empêcher tout accès non autorisé à votre disque dur.

## **Transfert de données rapide**

Pour optimiser la vitesse et les performances de vos disques durs, le rack amovible prend en charge les technologies SATA I, II et III et offre des vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s lorsqu'il est couplé avec un contrôleur compatible.

Le modèle SATBP125VP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Facilite l'échange à chaud des disques durs dans les environnements où ils doivent être remplacés ou retirés régulièrement (salles de serveurs, centres de données, etc.)
- Idéal pour les applications industrielles ou de stockage d'entreprise telles que la sauvegarde des données, la récupération et l'archivage
- Permet la création ou la mise à niveau des systèmes informatiques des organisations comme les agences gouvernementales, les petites et moyennes entreprises, les établissements scolaires, les installations médicales et les organisations militaires

## Features

- Effectuez des échanges à chaud entre les systèmes, à l'aide d'une baie avant 3,5" renfermant un disque dur SATA 2,5"
- Quatre tampons anti-vibration protègent vos disques et sécurisent vos données
- Porte d'accès au disque dur verrouillable et sécurisée
- Prend en charge un disque SSD/HDD SATA 2,5" de 5 à 15 mm de hauteur
- Prend en charge les vitesses de transfert de fichiers SATA I, II et III jusqu'à 6 Gb/s
- Construction durable en aluminium
- Ventilation optimisant la dissipation de chaleur
- Service nominal de plus de 50 000 branchements du connecteur NSS, pour un fonctionnement durable

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Disques compatibles	SATA
	Installation du disque	Amovible
	Interface	SATA
	Nombre de baies 2,5 pouces	1
	Nombre de disques	1
	Taille du disque	2.5in
	Touche de verrouillage	Oui
<b>Performance</b>	Capacité échange à chaud	Oui
	Cycle d'insertion	50,000
	Prise en charge multiplicateur de port	Non
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	Vitesse max. de transfert de données	6 Gb/s
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteurs de disque	1 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
	Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation et activité du disque
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
	Température de fonctionnement	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur de disque max.	0.6 in [15 mm]
	Hauteur du produit	1 in [25 mm]
	Largeur du produit	4 in [101.6 mm]
	Longueur du produit	5.3 in [135 mm]
	Poids du produit	10.9 oz [310 g]
	Type de boîtier	Aluminium et plastique

<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	15.1 oz [429 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Rack mobile 1 - Tiroir pour disque dur 2 - Clés 1 - Câble de données SATA 4 - Vis de montage de disque dur 4 - Vis de montage pour rack mobile 1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.