

Hårddiskrensare and dockningsstation - Fristående med stöd för 4Kn

Product ID: SDOCK1EU3P2



Med denna hårddiskrensare kan du rensa en SATA SSD eller hårddisk utan att ansluta till en värddator. Den är kompatibel med diskar på 2,5 och 3,5 tum och har stöd för SATA I, II och III samt hårddiskar med stor kapacitet, inklusive 4Kn

Sanitera dina diskar säkert

Du kan känna dig trygg med den här hårddiskrensaren när du vill ta hårddiskar ur drift eller helt enkelt återanvända dem. Inga data blir kvar på hårddisken och ingenting går att återställa med programvara för dataåterställning.

SSD- och hårddiskrensaren har nio rensningslägen för att stöda en rad olika säkerhetskrav, inklusive:

- Snabb rensning
- Enskild och flera överskrivningar
- Anpassad rensning
- Säker rensning

- Förbättrad säker rensning

Hårddiskrensaren uppfyller globala krav, inklusive de nya NIST-standarderna (SP 800-88 rev. 1), vilket säkerställer att alla diskar blir ordentligt rensade.

Övervaka raderingsstatus och skriv ut loggar

Hårddiskrensaren kan ansluta till en skrivare i RS232-serien för utskrift av ett register över rensningsproceduren. Kvittot visar tid och datum för rensningen samt vilket rensningsläge som användes.

LCD låter dig även övervaka rensningsprestanda och slutförande.

Säkerhetskopiera dina data innan du rensar disken

Hårddiskrensaren kan användas som en SATA-docka när den är ansluten till en dator med USB 3.0. Den stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

När den används som en docka kan du:

- Säkerhetskopiera en hårddisk
- Testa en hårddisk
- Överföra data till en hårddisk

SDOCK1EU3P2 är TAA-kompatibel och stöds av StarTech.coms 2 årsgaranti med livstids teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- För IT-tekniker och yrkespersoner som snabbt och säkert behöver rensa SSD- och HDD-enheter
- Systemadministratörer, IT-proffs och företagsadministratörer som behöver snabb åtkomst till enheter
- IT-tekniker som regelbundet testat eller utvärderat olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

Features

- Sanitera disk snabbt och säkert med den här SSD-/HDD-rensaren med rensningslägen som uppfyller globala standarder
- Övervaka status på rensningsprocedurerna och skriv ut loggar för dina register
- Säkerhetskopiera dina data innan du rensar en hårddisk med hårddiskrensaren som en SATA-docka
- Stöder USB 3.0-dataöverföringshastigheter på 5 Gbit/s

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Busstyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Xilinx - Spartan-6
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	SATA
	Gränssnitt	USB 3.0
Prestanda	4Kn Support	Ja
	Hot swap-förmåga	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	3 Gbps
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 10 TB 7200 RPM
	Medeltid mellan fel (MTBF)	8 640 timmar
	Port Multiplier	Nej
	Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Custom Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	Kontakt(er)	Enhetskontakter
Övriga gränssnitt		1 - DB 9-pin Serial Hane
Värdkontakter		1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Kvittoutskrift genom den seriella RS232-porten kräver en skrivare med stöd för ESC/P-skrivarkontrollspråk.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - LCD-display med 2 rader på ovsidan

		1 - Ström-LED
		1 - LED för aktivitet
		1 - LED för HPA/DCO-identifiering
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.4 A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	60
	Utspänning	12 DC
	Utström	5 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål och plast
	Produktbredd	4.8 in [12.3 cm]
	Produkt höjd	2.8 in [7 cm]
	Produktlängd	5.5 in [14 cm]
	Produktvikt	23.2 oz [656 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4.5 lb [2.1 kg]
	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Package Length	14.6 in [37.2 cm]
	Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - enhetsrensare och docka 1 - USB 3.0-kabel 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - snabbstartsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.