

Dual Bay SATA HDD dockningsstation för 2 x 2,5 / 3,5" SATA SSD / HDD - USB 3.0

Product ID: SDOCK2U33V



Med denna dual-bay SATA HDD/SSD dockningsstation kan du docka och swappa enheter på din stationära eller bärbara dator samtidigt via en enda USB-port. Stöder två 2,5 / 3,5" SATA-hårddiskar eller solid state-enheter.

Snabb filöverföring

Den dubbla dockningsstationen stöder USB 3.0 (kallas även USB 3.1 Gen 1) vilket ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Den stöder dessutom UASP för förbättrad prestanda.

Hårddiskdockan effektiviserar din enhetshantering som t.ex. diskkopiering, dataåterställning, säkerhetskopiering och arkivering av hårddiskar och överföring av innehåll mellan olika enheter, vilket gör den idealisk för professionella systemadministratörer och tekniker. Den förbättrar dessutom ditt arbetsflöde genom snabb åtkomst till hårddiskarna och tillåter snabbbyte av enheter efter behov.

Enkel enhetsåtkomst

Utformad för enkel åtkomst till hårddisken förbättrar hårddiskdockan ditt arbetsflöde genom snabb åtkomst till hårddiskarna och tillåter snabbyte av enheter efter behov. Hårddiskdockan har en praktisk toppladdad design med oberoende portluckor som underlättar isättning och urtagning av enheter.

Kom igång snabbt

SATA HDD/SSD dockningsstationen är OS-oberoende utan behov av installation av enheter eller programvara.

SDOCK2U33V täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfekt för systemkonstruktörer och andra IT-experter som behöver snabb åtkomst till enheter för bildbehandling
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- För över data från en hårddisk till en annan
- Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring

Features

- Få tillgång till två 2,5/3,5" SATA hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SSD) samtidigt och hotswappa enheterna in och ut
- USB 3.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Praktisk topplastningsdesign med oberoende enhetsdörrar
- Plug-and-play
- Lättinstallerad utan installation av drivenhet eller programvara

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	2
	Busstyp	USB 3.0
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	SATA
	Fläkt(ar)	Nej
Prestanda	Gränssnitt	USB 3.0
	4Kn Support	Ja
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 10 TB vid 7200 RPM
	Port Multiplier	Nej
	RAID	Nej
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	TRIM Support	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)	UASP-stöd	Ja
	Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
	Värdkontakter	1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona Output
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - LED för enhetsaktivitet
		1 - Ström-LED
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5 A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	36

	Utspänning	12V DC
	Utström	3 A
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Luftfuktighet	20 %~80 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Produktbredd	5.1 in [13 cm]
	Produkthöjd	2.4 in [6.2 cm]
	Produktlängd	4.5 in [11.4 cm]
	Produktvikt	13.1 oz [370 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.7 lb [0.8 kg]
	Package Height	4.7 in [12 cm]
	Package Length	5.3 in [13.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - dockningsstation för hårddisk
		1 - 1,2m USB 3.0-kabel
		1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - snabbstartsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.