

USB 3.0 naar SATA 6 Gbps hard drive docking station met 4 bays, UASP & dubbele ventilatoren - 2,5/3,5 inch SSD / HDD dock

Product ID: SDOCK4U33



Met het SDOCK4U33 2,5/3,5 inch SATA HDD/SSD docking station met vier bays kunt u tegelijkertijd vier schijven docken en swappen vanaf uw desktop of laptop, met slechts één USB-poort.

Benut de volle capaciteit van uw SATA III (Gbps) solid-state drives en hybride schijven met dit UASP (USB Attached SCSI Protocol) verbeterde harddisk docking station. Met een tot 70% hogere snelheid dan conventionele USB 3.0 in combinatie met een UASP-hostcontroller garandeert UASP uitstekende prestaties door vermindering van knelpunten. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor meer informatie.

De harddisk dock heeft onafhankelijke gevoede SATA-connectors voor elke afzonderlijke schijf, waardoor u deze apart kunt besturen. Daardoor kunt u de ene schijf hot-swappen, terwijl u data naar een andere kopieert, waardoor u tijd bespaart. Bovendien houden de geïntegreerde ventilatoren uw schijven koel, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd en voortijdig falen van de schijven wordt voorkomen.

Breid de mogelijkheden van dit harddisk docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA hard drive dock kunt steken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCK4U33 alle toonaangevende besturingssystemen waaronder: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.



De SDOCK4U33 wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid state drive.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

Features

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- Onafhankelijk gevoede SATA-controllers
- Twee geïntegreerde 40 mm koelventilatoren
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	4
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Ja
	Ventilatoren	2 - 40 mm
Prestaties	Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Schijfvoeding/-activiteit LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.5A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	6.5 A
	Vermogensopname	78
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	6.7 in [17.1 cm]
	Gewicht product	2.3 lb [1 kg]
	Hoogte product	3.3 in [8.5 cm]

	Kleur	Zwart
	Lengte product	11.2 in [28.5 cm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	6.7 in [17 cm]
	Package Length	13.4 in [34.1 cm]
	Package Width	8.4 in [21.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.8 lb [2.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD-dock met 4 bays
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AUS)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.