

USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf


Product ID: SDOCKU313



Ontketen de kracht van USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) met dit 1-schijf docking station. Het ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch form factor solid-state drives en harde schijven, met een hoge opslagcapaciteit van 6 TB.

Benut de snelheid van USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.



Toplader design voor gemakkelijke schijftoegang

Het docken en swappen van schijven van uw desktop of laptop is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Plaats uw schijven gewoon in de toplader sleuf, zonder dat gereedschap of trays nodig zijn. Met de HDD-uitwerpknop kan de schijf snel en eenvoudig worden verwijderd.

Comfortabele compatibiliteit

Het docking station wordt geleverd met een USB Type-A-naar-B-kabel, voor neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten. Bovendien ondersteunt het UASP voor nog betere prestaties.

De SDOCKU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfect voor systeembouwers en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
- Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
- Neem de back-up-data gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Features

- Open data van een 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2
- Krijg toegang tot schijven met de volle snelheid en ondersteuning van SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Topladerdesign met ingebouwde uitwerpknop voor gemakkelijke schijftoegang
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Ondersteunt grote schijfcapaciteiten tot 6 TB
- Multifunctionele LED's
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal 2,5 inch bays	2
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1351
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
Ventilator(en)	Nee	
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 6 TB bij 7200 tpm
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	TRIM Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	24

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.6 in [92.7 mm]
	Gewicht product	13.8 oz [392 g]
	Hoogte product	2.5 in [6.4 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.7 in [14.5 cm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	6.7 in [17.1 cm]
	Package Length	3.6 in [91 mm]
	Package Width	6.4 in [16.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	26.8 oz [758 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.1 HDD dock
		1 - USB 3.1 A naar B kabel - 102 cm
		1 - Universele voedingsadapter - 127 cm (kabel)
		4 - Voedingsadapter stekkers (NA,EU,GB,ANZ)
		1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.