

# USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit

Product ID: SDOCKU33HW



Met het SDOCKU33HW USB 3.0 dock met USB-hub voor snel opladen kunt u 2,5 of 3,5 inch SATA III harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD) gemakkelijk via een beschikbare USB-poort aansluiten en uitwisselen. De behuizing ondersteunt UASP en zorgt voor een optimale USB 3.0 verbinding, maar is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-hostverbindingen.

De harde-schijf-dock heeft een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub waarmee u max. 3 extra USB 3.0 apparaten via dezelfde USB-verbinding op uw computer kunt aansluiten. Een van de poorten van de hub heeft ook een snelle-oplaadmogelijkheid, waarmee iPads en andere mobiele apparaten net zo effectief kunnen worden opgeladen als via een wandcontact. Deze snelle-oplaadpoort is speciaal ontworpen voor compatibiliteit met vele verschillende tablets en smartphones.

Dankzij de UASP-ondersteuning werkt deze behuizing tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller om de mogelijkheden van uw SATA III harde schijven volledig te benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Dit HDD/SSD docking station ondersteunt SATA I/II/III, schijven met een grote capaciteit (getest tot 4 TB) en 2,5 of 3,5 inch harde schijven, is compatibel met bijna elke SATA harde schijf en biedt een aanzienlijk grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer. Bovendien verlaagt het configureerbare energiebeheer het energieverbruik en vergroot de levensduur van uw schijven door onnodige toegang te vermijden.

Breid de mogelijkheden van dit harddisk docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-hardestijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCKU33HW alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.


Dankzij het gelijkmatige witte design en gestroomlijnde zilveren sierstrip past de SDOCKU33HW prima bij uw Apple® Mac® en wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.


## Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.





### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Dataherstelspecialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven om data te herstellen/terug te halen
- Snel back-up maken van gegevens op een extern opslagmedium ter archivering
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen verwisselen
- Systeembeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- IT-personeel dat tablets en smartphones moet opladen

### Features

- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
- UASP-compatibel
- Geïntegreerde USB 3.0 hub met snelle-oplaadpoort
- Configureerbaar energiebeheer
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Stijlvol volledig wit design met zilveren sierstrip
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Nee
<b>Prestaties</b>	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
<b>Connector(en)</b>	Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	NB: Bepaalde apparaten ondersteunen wellicht niet het gelijktijdig opladen en synchroniseren. Koppel het apparaat in dat geval los en zet de schakelaar Alleen opladen op "aan", en sluit het apparaat vervolgens weer aan.
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3A
	Vermogensopname	36

<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	2.8 in [72 mm]
	Gewicht product	12.4 oz [350 g]
	Hoogte product	2.2 in [5.5 cm]
	Kleur	Wit & zilver
	Lengte product	5.1 in [13 cm]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	5.6 in [14.3 cm]
	Package Length	5.5 in [14 cm]
	Package Width	3.5 in [90 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.4 lb [0.6 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Docking Station
		1 - USB 3.0 kabel (1 m)
		1 - Universele voedingsadapter
		1 - Netsnoeren (VS/GB/EU)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.