

MSA conform transceiver module - 1000BASE-TX

Product ID: SFP1000TXST



De SFP1000TXST is een MSA-conforme koperen SFP transceiver die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 1000BASE-TX compatibele MSA switches en routers. De SFP transceiver module ondersteunt een maximumafstand van 100 m en levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via koperen kabels.

Technische specificaties:

- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 1000 Mbps
- **Type:** Koper
- **Verbindingstype:** RJ45 connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 100 m
- **Stroomverbruik:** Minder dan 1,3 W
- **DDM:** Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com SFP's

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in MSA-compatibel apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Features

- Biedt betrouwbare 1 GbE verbindingen voor 1000BASE-TX conforme netwerken
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- RJ45 koperen interface
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-TX
Prestaties	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Nee
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Koper
	Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 1 gigabit netwerkapparatuur en mediaconverters
	Systeem- en kabelvereisten	MSA-conforme SFP-poort
Voeding	Vermogensopname	< 1.3 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	4.7 in [12 cm]
	Package Width	3.5 in [90 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver
	Breedte product	0.5 in [13.9 mm]
	Gewicht product	0.9 oz [25 g]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Lengte product	2.3 in [58.4 mm]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.