

Modulo Ricetrasmittitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBase-BX (Downstream)

Product ID: SFP10GBBXDST



SFP10GBBXDST è un ricetrasmittitore SFP in fibra downstream conforme a MSA, che può essere abbinato a SFP10GBBXUST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per il funzionamento con switch e router MSA compatibili con 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza fino a 10 km e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1330nmTx/1270nmRx
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 10 Gbps
- **Tipo:** Fibra monomodale
- **Tipo di connessione:** Connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 10 km
- **Consumo energetico:** Inferiore a 1 Watt
- **DDM:** Sì

Questo modulo in fibra SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Features

- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBASE-BX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
	WDM	Sì
Prestazioni	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Lunghezza d'onda	1330nmTx/1270nmRx
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	Reti compatibili	10 Gbps
	Tipo fibra	Modalità singola
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Alimentazione	Consumo energetico	< 1 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	4.5 in [11.5 cm]
	Package Width	3.5 in [90 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
	Peso prodotto	0.8 oz [24 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.