

Módulo Transceiver SFP+ que cumple con MSA-10GBASE-ZR

Product ID: SFP10GBZRST



El modelo SFP10GBZRST es un transceptor SFP por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 10GBASE-ZR compatibles con MSA. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 80km y conectividad fiable a 10GbE a través de cableado de fibra.

Especificaciones técnicas:

- **Longitud de onda:** 1550nm
- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 10Gbps
- **Tipo:** Fibra óptica monomodo
- **Tipo de conexión:** Conector LC
- **Distancia máxima de transferencia:** 80km
- **Consumo energético:** Menos de 1,6 vatios
- **DDM:** Sí

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Módulos SFP de StarTech.com

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Reemplace módulos SFP+ defectuosos o averiados
- Expanda su red a segmentos remotos

Features

- Ofrece conexiones fiables a 10GbE para redes compatibles con 10GBASE-ZR
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1,6W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR
	WDM	No
Rendimiento	DDM	Sí
	Distancia Máxima de Transferencia	80 km (49.7 mi)
	Longitud de Onda	1550nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	Redes Compatibles	10 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo de Fibra	Modo Único
Conector(es)	Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Requisitos de Energía	Consumo de Energía	< 1.6 W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [12.6 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [13.9 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.3 in [58.4 mm]
	Peso del Producto	0.8 oz [24 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+

Product appearance and specifications are subject to change without notice.