

## Modulo Ricetrasmittitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBase-ZR - SM LC - 80 km

Product ID: SFP10GBZRST



Questo modulo SFP+ 10GBase-ZR offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. Realizzato per soddisfare specifiche MSA esigenti e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta, il modulo ricetrasmittitore SFP+ monomodale offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete. Inoltre è coperto da una garanzia a vita.

### Connessioni Ethernet da 10 Gigabit affidabili

Con una velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps e il supporto per la funzione DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring), questo modulo SFP+ LC può essere installato in un'apparecchiatura di rete in fibra che sia dotata di una porta compatibile con MSA. Offre una connettività affidabile da 10 Gigabit tramite fibra monomodale per le reti compatibili con 10GBase-ZR, a una distanza massima di 80 km e con una lunghezza d'onda ottica di 1550 nm.

## **Concepito per prestazioni di rete affidabili**

Il ricetrasmittitore ottico è stato progettato per soddisfare o superare gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Con i ricetrasmittitori SFP, StarTech.com conferma la sua solida reputazione nella produzione di soluzioni per la connettività di qualità elevata, realizzando SFP che non sono da meno rispetto ai principali brand OEM in fatto di prestazioni ed affidabilità. Nell'intento di soddisfare gli standard più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

## **Pratico e scalabile**

Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, questo ricetrasmittitore per fibra supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Si tratta di una soluzione versatile e compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature di rete, che permette di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso.

I clienti possono contare sul modulo SFP10GBZRST per prestazioni affidabili, coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati nelle apparecchiature compatibili con MSA
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

### Features

- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBase-ZR
- Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Supporta la fibra monomodale (connettore LC)
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR
	WDM	No
<b>Prestazioni</b>	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	80 km (49.7 mi)
	Lunghezza d'onda	1550nm
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	Reti compatibili	10 Gbps
	Tipo fibra	Modalità singola
<b>Connettore/i</b>	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	< 1.6 W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.5 in [12.6 mm]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
	Peso prodotto	0.8 oz [24 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+

Product appearance and specifications are subject to change without notice.