

MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

Product ID: SFP10GPC3M



SFP10GPC3M är en MSA-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med 10G-nätverksdistributioner. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över kopparkabel, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer med fiberoptiska kablar.

Den här passiva twinaxkabeln stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). Kabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Den här SFP+-kopparkabeln är 3 meter lång och framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

SFP-kablar från StarTech.com

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Features

- Ger tillförlitliga 10 Gbps-anslutningar för 10GBASE-T-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- Hot-swappable

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda	Impedans	100 Ohm
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Kontakt(er)	Connector A	1 - SFP+ Med lås Kontakt
	Connector B	1 - SFP+ Med lås Kontakt
Ström	Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	9.8 ft [3 m]
	Tråddimension	30 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	5.3 oz [150 g]
	Package Height	0.2 in [4 mm]
	Package Length	7.9 in [20 cm]
	Package Width	8.6 in [21.8 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel
	Kabeltyp	Passive Copper Cable
	Produktbredd	0.6 in [14 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktlängd	9.8 ft [3 m]
	Produktvikt	5.3 oz [150 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.