

Juniper SFP-GE10KT13R14 compatibel SFP transceiver module - 1000Base-BX10-U

Product ID: SFPGE10KT3R4



De SFPGE10KT4R3 is een Juniper SFP-GE10KT14R13 compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000Base-BX10-D conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- **Golflengte:** 1310nmTx/1490nmRx
- **Maximale gegevensoverdrachtssnelheid:** 1 Gbps
- **Type:** enkele modus
- **Verbindingstype:** LC connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 10 km
- **MTBF:** 3,713,222 uren
- **Stroomverbruik:** < 1,3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** J

Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com SFP's

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE10KT14R13

Certifications, Reports and Compatibility



Features

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE10KT13R14
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

	Warranty	Lifetime
Hardware	Compatible Brand	Juniper®
Prestaties	DDM	Ja
	Golflengte	1310nmTx/1490nmRx
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
	MTBF	3,713,222 hours
Connector(en)	Connector A	1 - SFP-sleuf Stekker
	Connector B	1 - Fiber Optic LC Simplex Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.6 in [14 mm]
	Gewicht product	2.5 oz [72 g]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Lengte product	2.6 in [65 mm]
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	9.1 in [230 mm]
	Package Width	8.1 in [207 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP Transceiver
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.