

Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 4 m

Product ID: SMFIBLCLC4



Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a LC 4 m SMFIBLCLC4 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

Features

- 2 connettori maschio LC modalità singola
- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Prestazioni	Dimensioni fibra	9/125
	Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classificazione fibra	OS1
	Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Connettore/i	Tipo fibra	Modalità singola
	Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
Ambientale	Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caratteristiche fisiche	Umidità	0~90% RH
	Colore	Giallo
	Lunghezza cavo	13.1 ft [4 m]
	Lunghezza prodotto	13.1 ft [4 m]
Informazioni confezione	Peso prodotto	2 oz [56 g]
	Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [66 g]
Contenuto della confezione	Quantità confezione	1
	Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 4 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.