

2-poort VGA Video Verlenger via Cat5 – Zender

Product ID: ST1212T



De ST1212T 2-poort VGA Video Verlenger via Cat 5 is ontworpen voor gebruik met onze ST121 VGA-via-Cat5 verlengsystemen en biedt een gemakkelijke distributie van VGA-video over afstanden tot 150 meter via standaard Cat5 Ethernet-bekabeling (of beter). De ST1212T bestaat alleen uit de zender en vereist één ontvanger (ST121R) per aan te sluiten weergaveapparaat. Voor nog meer veelzijdigheid kan de VGA via Cat5 repeater (ST121EXT) worden gebruikt om de totale afstand tussen de zender en de ontvanger nog eens te verlengen met 150 meter tot een totale afstand van 300 meter. Op dezelfde wijze kunnen maximaal 3 repeaters worden gebruikt tussen zender en ontvanger, zodat u monitoren kunt aansluiten op elke repeater en tegelijkertijd de totale afstand verlengt. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Gebruik een combinatie van repeaters of ontvangers voor het gemakkelijk toevoegen van extra beeldschermen aan uw narrowcasting-systeem
- Plaats beeldschermen waar ze het best zichtbaar zijn, maar installeer de systeemapparatuur ergens anders in een schone en veilige omgeving
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in de financiële, educatieve en zakelijke sectoren voor de weergave van actuele en in het oog springende informatie
- Vergroot het bereik van uw advertenties in auditoria, op vakbeurzen en in de detailhandel

Features

- Beschikt over 2 lokale (VGA) uitgangen en 2 (VGA via Ethernet) uitgangen voor verbindingen op afstand
- Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
- Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra zenders
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers geïnstalleerd moeten worden
- Compatibel met de ST121EXT-repeater voor verdere verlenging
- Compatibel met de ST121R-ontvanger

Hardware	Warranty	3 Years
	Bekabeling	Cat5 UTP of beter
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Poorten	2
Prestaties	Max. afstand	150 m / 500 ft
	Ondersteunde resoluties	1600x1200 @ 150ft(50m) 1280x1024 @ 300ft(100m) 1024x768 @ 500ft(150m)
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Eén Ontvanger (ST121R) per aangesloten beeldscherm
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Actief 1 - Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	0.6A
	Vermogensopname	7.2
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.6 in [65 mm]
	Gewicht product	6.9 oz [195 g]
	Hoogte product	0.8 in [20 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.9 in [100 mm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	18.4 oz [522 g]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - 2-poort VGA-verlenger

1 - Rubberen voetjes

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.