

Multi-input HDBaseT extender set met ingebouwde switch en video scaler

Product ID: ST121HDBTSC



Met deze multi-input HDBaseT™ extender set verlengt uw A/V-signalen naar een verder gelegen plaats op een afstand tot 70 m.

Deze extender set heeft een geïntegreerde switch en scaler zodat u kunt kiezen welke videobron van vier onafhankelijke videobronnen (2 x HDMI, 1 x VGA en 1 x DisplayPort) wordt weergegeven.

Naadloze integratie en bediening

Met de geïntegreerde converter switch van de HDBaseT extender kunt u twee HDMI-bronnen, een VGA-bron en een DP-bron op dezelfde afstandsbediening en hetzelfde lokale HDMI-scherm aansluiten. U hebt geen adapters of scalers, of een video switch, nodig.

De video extender kan moeiteloos worden bediend, zowel handmatig door te switchen met gebruiksvriendelijke knoppen, als met twee automatische omschakelmodi: auto-detect switching, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd, of prioriteitsselectie, waarmee u kunt kiezen welke poort bij automatische omschakeling standaard moet worden geactiveerd.

Geïntegreerde video scaling

Deze HDBaseT extender heeft een geïntegreerde scaler die het beeld tot 1080p schaalt, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw HDMI-scherm intuïtief werkt met elke bron die via de extender is aangesloten. Scaling is eenvoudig, dankzij een intuïtieve OSD die toegankelijk is met de toetsen van de verder gelegen ontvanger. Nieuwere HDMI-schermen ondersteunen geen videosignalen met oudere resoluties meer. Zonder ondersteuning van deze gebruikelijke VGA-resoluties werkt uw bron wellicht niet meer met uw nieuwe HDMI-scherm.

High-definition 1080p video op 70 meter afstand

De extenderkit behoudt uw HD-beeldkwaliteit, zelfs op een afstand van 70 m van uw videobron, voor de gegarandeerd beste kijkervaring.

De ST121HDBTSC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Creëer prachtige digital signage op grote openbare locaties zoals ziekenhuizen, winkelcentra of stadions
- Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer, voor verder gelegen entertainmentschermen in horecagelegenheden zoals restaurants, bars of hotels

Features

- Bespaar het ongemak en kosten, met een switch en extender in één apparaat dat geschikt is voor VGA-, DP- en HDMI-input
- Zorg altijd voor perfecte videoaansluiting, met een geïntegreerde video scaler
- Krijg haarscherpe beeldkwaliteit op indrukwekkende afstanden tot 70 meter met 1080 resolutie

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals
	Max. afstand	70 m / 230 ft
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 @ 60 Hz
	Maximale kabellengte	229.6 ft [70 m]
	Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 60 Hz, 1920x1080 (1080p), 1680x1050, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x800, 1360x768, 1280x1024, 1280x720 (720p), 1024x768, 800x600, 640x480 <i>Lower resolutions and refresh rates are also supported.</i>
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk Input 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 1 - RJ-11 Vrouwelijk
	Connectoren lokale eenheid	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 2 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk Output 1 - RJ-11 Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Geselecteerde poort LED's (zender) 2 - Status-LED's (zender) 4 - Input-LED's (ontvanger) 1 - Status-LED (ontvanger) 4 - Geselecteerde poort LED's (ontvanger)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter

	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0° to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10° to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.4 in [61 mm]
	Gewicht product	4.5 lb [2 kg]
	Hoogte product	2.6 in [6.7 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.2 in [10.6 cm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Package Length	6.3 in [16 cm]
	Package Width	3.9 in [98 mm]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	38.9 oz [1102 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDBaseT zender
		1 - HDBaseT scaler ontvanger
		1 - Afstandsbediening
		1 - RJ-11 naar RS-232 adapter
		1 - CAT5-kabel
		1 - RJ11-kabel
		2 - montagebeugelsets
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - IR-blaster
		1 - Infraroodontvanger

2 - sets rubberen pootjes

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.