

HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m

Product ID: ST121UTPHD2



De StarTech.com HDBaseT extenderset breidt HDMI uit tot 100 meter via één CAT5e- of CAT6-kabel. De extender ondersteunt Ultra HD and Full HD resoluties (4K / 1080p) met ondersteuning van 3D en de bijbehorende 7.1 digitale audio. Voor extra veelzijdigheid kunnen de zender en ontvanger worden gebruikt voor de overdracht van IR en RS232 seriële communicatie via dezelfde kabel. Door de veelzijdigheid van deze video-extender is het een ideale oplossing voor digitale signage.

Wat is HDBaseT?

HDBaseT is een gestandaardiseerde videodistributietechnologie zonder latentie die voor een revolutie op het gebied van HDMI-distributie heeft gezorgd. HDBaseT past een geavanceerde modulatiemethode toe waardoor u niet-gecomprimeerde HDMI-audio en-video kunt verspreiden samen met extra signalen zoals 100BaseT Ethernet, IR, RS-232 seriële en Power Over Cable.

Breid meer uit met HDBaseT

De extender biedt HDBaseT-technologie met HDMI-, IR- en RS232-bediening in één CAT5 extenderset, als een complete end-to-end oplossing. Omdat HDBaseT meer veelzijdigheid biedt dan alleen traditionele HDMI-extenders of HDMI-kabels, is het dé keuze voor elke integrator en systeemontwerper. Met de IR-uitbreiding kunt u uw scherm en een IR-bronapparaat, zoals een Blu-ray-speler of tv-settopbox, van een van beide uiteinden van de kabel bedienen. Met RS232-bediening kunt u een serieel I/O-apparaat op uw scherm aansluiten - een ideale oplossing voor het toevoegen van een seriële touchscreen-interface aan uw op afstand bediende scherm.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit op een indrukwekkende afstand

Nu de A/V-sector snel 4K als de nieuwe high-resolution videostandaard heeft aangenomen, kan videoweergave op grote afstand een uitdaging zijn met standaard HDMI-kabels, waarbij de signaalverslechtering al op 9,1 m afstand begint.

Met ondersteuning van 4K zult u verbaasd staan hoe goed HDBaseT uw Ultra HD beeldkwaliteit behoudt, vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zelfs op een afstand van 100 meter van uw videobron. Omdat de extender nog steeds neerwaarts compatibel is met high-definition 1080p-schermen en -videobronnen, kunt u ervan verzekerd zijn dat elke videobron fantastisch wordt weergegeven in uw digitale signage.

Vereenvoudig uw installatie

Deze extender is speciaal ontwikkeld voor een soepele, nette installatie. HDBaseT-technologie biedt installatie met één kabel en naadloze integratie met de bestaande CAT5e- of CAT6-infrastructuur, waardoor u niet meer meerdere kabels hoeft te gebruiken en tegelijkertijd mogelijke storingspunten vermindert. Ook zijn zowel de extender als ontvanger uitgerust met montagemiddelen voor een nette, professionele montage.

De ST121UTPHD2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Plaats een beeldscherm/monitor op een passende weergavelocatie en verzend inhoud via een Cat5-kabel vanuit een schonere, veiligere omgeving
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs, de gezondheidszorg en de financiële en zakelijke sector
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw presentatie op beurzen en in conferentiezalen

Features

- Breid HDMI, IR en RS232 uit met HDBaseT via één CAT5e- of CAT6-kabel
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot UltraHD 4K
- Probleemloze installatie met één CAT5e of CAT6-kabel en ingebouwde bevestigingsgaten
- Maximale afstand CAT5e- of CAT6-kabel: 100 m
- Ondersteunt bi-directionele RS232 en IR-verlenging
- Dolby® TrueHD, DTS-HD MA audio
- RS232-interface ondersteunt full-duplex overdrachtsnelheden tot 115200 bit/s
- Geen software of drivers nodig

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Bekabeling	Cat5 UTP of beter
	Industriestandaarden	Voldoet aan High-Speed HDMI® en HDCP
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Poorten	1
Prestaties	Audiospecificaties	Ondersteunt Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
	Infraroodinterface	Bidirectioneel 38Khz / ±10° / 5M
	Max. afstand	100 m / 330 ft
	Maximale digitale resoluties	4K
	Maximale overdrachtsnelheid	HDMI® - 3,4 Gbit/s RS232 - 115200 bps baud
	Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - IrDA (infrarood, SIR/FIR)
	Connectoren lokale eenheid	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk 1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) 1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	1X standaard Cat5-kabel 1X HDMI-kabel voor externe eenheid (lokale kabel meegeleverd)
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - HDCP (groen)
		1 - Modus (groen)
		1 - Power (groen)
		1 - RJ45 Verbinding (groen)

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief 2 wisselstroomadapters
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.6
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.24A
	Vermogensopname	12
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	0-95%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.1 in [80 mm]
	Gewicht product	20.4 oz [579 g]
	Hoogte product	1 in [25 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.9 in [150 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.4 lb [1.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI® Verlenger Basiseenheid
		1 - HDMI® Verlenger Externe Eenheid
		1 - IR-ontvangerkabel
		1 - Kabel infraroodzender
		1 - HDMI-kabel - 1,2 meter
		2 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.