

Sdoppiatore video HDMI a 2 porte con audio – Alimentato via USB

Product ID: ST122HDMILE



Lo sdoppiatore video HDMI® a 2 porte con audio ST122HDMILE permette di condividere un segnale sorgente video e audio ad alta definizione tra schermi HDMI o DVI (tramite cavo HDMI a DVI). Lo sdoppiatore HDMI viene alimentato tramite USB ed è ideale per computer desktop e laptop dotati di uscita HDMI. Lo sdoppiatore HDMI a elevata velocità, alimentato a USB, è conforme ad HDCP 1.1 e offre l'eccezionale capacità audio e la qualità video digitale a risoluzioni fino a 1080p. Per superare le limitazioni di distanza di connessione, lo sdoppiatore HDMI funziona anche come amplificatore di distribuzione HDMI, permettendo il posizionamento di monitor HDMI fino a 15 m di distanza dalla sorgente HDMI: una soluzione perfetta per connettere un computer dotato di HDMI a monitor, proiettori o schermi al plasma, in base alle esigenze. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per collegare proiettori, schermi al plasma e LCD HDMI® da un singolo PC sorgente
- Ideale per configurazioni in aule, dove gli insegnanti possono visualizzare i propri schermi di computer su più display per una migliore visibilità
- Perfetto per sale di rappresentanza, in cui si impiegano più schermi o proiettori
- Per configurare lo schermo per fiere su più display
- Per ambienti di commercio al dettaglio, per pubblicità o formazione

Features

- Sdoppia un segnale sorgente HDMI® su 2 uscite, senza perdita di segnale
- Amplificatore di segnale integrato - schermi situati fino a 15 m di distanza
- Supporta un'ampia gamma di risoluzioni HDTV, da 480p a 1080p
- Alimentazione USB - non richiede prese a muro o ingombranti alimentatori esterni
- Conforme a HDMI a elevata velocità e HDCP 1.1
- Design compatto

Hardware	Warranty	2 Years
	Collegamento a margherita	Sì
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	2
	Standard del settore	HDMI® ad alta velocità, HDCP
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Lunghezza max cavo	49.2 ft [15 m]
	Risoluzioni supportate	480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p 1600x1200(UXGA)
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	2 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Una sorgente HDMI (desktop/laptop) con una porta USB per l'alimentazione di ST122LE.
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
	Corrente ingresso	500mA
	Tensione ingresso	5 DC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	0~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1 in [2.5 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2 in [50 mm]
	Lunghezza cavo	11 in [280 mm]
	Lunghezza prodotto	3 in [75 mm]
	Peso prodotto	2.7 oz [76 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Package Length	8.3 in [21 cm]

	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	7.7 oz [219 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore HDMI
		1 - Cavo di alimentazione USB 60 cm
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.