

# Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA

Product ID: ST122VGA



Le commutateur VGA auto ST122VGA à 2 ports permet de partager un écran entre deux ordinateurs et de basculer automatiquement vers le périphérique source actif grâce à la commutation prioritaire configurable. Lorsque le port identifié comme entrée principale est éteint, le périphérique bascule automatiquement sur l'entrée secondaire.

Conçu pour un contrôle et une polyvalence maximales, le modèle ST122VGA permet également une commutation manuelle grâce à un bouton convivial permettant de basculer entre les sources vidéo.

Pour faciliter le réglage, il est possible d'alimenter le commutateur par l'adaptateur inclus ou par le câble d'alimentation USB. Il est doté de l'émulation EDID, ce qui assure une compatibilité maximale avec votre écran ou votre projecteur, ainsi que la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p.

Le modèle ST122VGA est vendu avec le matériel de montage permettant une installation nette et professionnelle. Il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Partagez un ordinateur portable dans une salle de réunion ou un salon commercial en recourant à la commutation automatique pour qu'un signal actif s'affiche à l'écran même si l'ordinateur est débranché
- Connectez des sources multiples et commutez entre elles dans des installations de banc d'essai, des centres de données, des bureaux d'assistance et des installations de vidéoconférence
- Connectez deux lecteurs multimédias ou deux PC à votre panneau d'affichage numérique pour plus d'options de messages

### Features

- Commutation prioritaire
- Sélection automatique ou manuelle du port
- Emulation EDID
- Matériel de fixation inclus
- Câble d'alimentation USB
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Entrée AV	VGA
	Nombre de ports	2
	Normes de l'industrie	Données EDID
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	VGA
<b>Performance</b>	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	WUXGA (1920 x 1200) QWXGA (2048 x 1152)
	Résolutions prises en charge	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
	Connecteur B	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - P1 (port 1 sélectionné)
		1 - P2 (port 2 sélectionné)
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	10
	Courant de sortie	2A
	Courant d'entrée	0.4A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	0% - 80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.8 in [2.1 cm]
	Largeur du produit	2.3 in [59 mm]
	Longueur du produit	2.9 in [74 mm]
	Poids du produit	6 oz [170 g]
	Type de boîtier	Aluminium

<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	2.6 in [66 mm]
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.7 in [17 cm]
	Poids brut	16.6 oz [469 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur VGA à 2 ports
		1 - Câble d'alimentation USB
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.