

HDMI över IP-mottagare för ST12MHDLAN2K - Stödjer videovägg - 1080p

Product ID: ST12MHDLAN2R



Denna HDMI över IP-mottagare fungerar med HDMI över IP-förlängar-paket (ST12MHDLAN2K, säljs separat) och en Ethernet-kontakt (säljs separat, för att ta emot HDMI-videoöverföring via ditt lokala nätverk (LAN) på avlägsna platser, med Cat5- eller Cat6-kablar. Du kan använda extra mottagare för att sända HDMI-signalen till flera platser och kombinera dina fjärrskärmar för att skapa en videovägg.

Mycket anpassningsbar

I en installation av typ point-to-multipoint (en källa till flera skärmar) eller multipoint-to-multipoint (flera källor till flera skärmar) kan du skicka video till över 100 extra skärmar. Varje skärm behöver en mottagare. Fjärr-kontroll av serienheter stöds via RS-232-förlängning.

Upplösning på upp till 1080p, med ljud

Med stöd för videoupplösning på upp till 1080p (1920 x 1080 at 60Hz) stöder sändaren även digitalt och analogt ljud till en mottagare och analogt ljud från mottagaren till sändaren.

Mobilstyrning med medföljande app

Paketet innehåller en lättanvänd online-app för hantering av din IP- videodistribution.

Mjukvaran finns på iOS för din iPhone eller iPad, Android för din smarttelefon eller surfplatta och Google Chrome-webbläsare för stationär dator.

Problemfri installation

Mottagaren för HDMI över IP levereras med fästordning för hyllmontering. Den använder Cat5e- eller Cat6-kablar och fungerar med befintlig nätverks-infrastruktur, vilket eliminerar utgiften för särskilda kablar.

ST12MHDLAN2R täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut extra mottagare och skicka video till flera platser
- Distribuera digital skyltning eller underhållningsmaterial i skolor, sjukhus, shoppingcentra och sportanläggningar
- Skapa en videovägg med flera skärmar
- Förläng seriell RS232-kontroll för att skapa en interaktiv digital skylt
- Appar för point-till-point, point-till-multipoint och multipoint-till-multipoint

Features

- Flexibelt videodistributionssystem som förlänger din HDMI-videosignal och RS232-kontroll till en eller flera skärmar
- Skapa förbluffande videoväggar enkelt med en enda videokälla med flera mottagare
- Styr dina digitala skyltar med den här intuitiva mobilappen
- Kristallklar bild med videoupplösning på upp till 1080p
- Städad och proffsig installation med medföljande fästordningar

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Hyllmonterbar	Ja
	Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
	Kedjekoppling	Ja
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 kanaler Surround
	Maximal digital upplösning	1920x1080 @60Hz
	Maximalt avstånd	100 m / 330 ft
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	1920 x 1080 @60Hz 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768
<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>		
Kontakt(er)	Fjärrenhetskontakter	1 - HDMI (19-stifts) Hona
		1 - RJ-45 Hona
		2 - RJ-11 Hona
		2 - 3,5 mm audio Hona
		2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström/länk
		1 - Nätverksstatus
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.6 A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	10
	Utspänning	12 DC
	Utström	1.5 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0% - 80 %
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium
	Produktbredd	4.6 in [11.8 cm]
	Produkt höjd	1.2 in [3.1 cm]
	Produktlängd	5.2 in [13.1 cm]
	Produktvikt	2.8 oz [80 g]
	Förpackning	Fraktvikt (förpackning)
Package Height		2.5 in [64 mm]
Package Length		11.6 in [29.5 cm]
Package Width		8.2 in [20.8 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI-mottagare 1 - Cat5-kabel 1 - RJ-11 till RS-232-adapter 1 - RJ-11-kabel 1 - IR-bergsprängare 1 - IR-mottagare 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Monteringsutrustning 4 - möbeltassar 1 - Användarhandbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.