

## Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco

Product ID: ST3300U3S



L'adattatore di rete Gigabit USB 3.0 ST3300U3S trasforma una singola porta di connessione host USB 3.0 SuperSpeed in una porta di rete Gigabit RJ45 e in un hub con 3 porte USB 3.0 supplementari.

A differenza dell'adattatore basato su USB 2.0, questo NIC basato su USB 3.0 consente di connettersi alla rete domestica o aziendale alla massima larghezza di banda Gigabit supportando 10/100/1000 Mbps. Con il supporto di funzioni quali frame Jumbo, tagging VLAN e Wake on LAN (WOL), questo versatile adattatore di rete offre una soluzione completa per reti Gigabit.

Oltre alla connettività Gigabit Ethernet, l'adattatore permette anche di aggiungere un hub USB 3.0 a tre porte al sistema consentendo così il collegamento in locale di dispositivi di archiviazione esterna o altre periferiche USB al computer host. Le porte dell'hub supportano velocità USB 3.0 di 5 Gbps oltre alla rapida ricarica di dispositivi mobili (per es. iPhone®, iPad® e la maggior parte dei dispositivi Android™).

Compatibile all'indietro con gli standard USB 2.0 e USB 1.x, l'adattatore Gigabit /hub USB 3.0 supporta i dispositivi USB meno recenti e può inoltre essere utilizzato su un sistema obsoleto non dotato di porte USB 3.0 (velocità di rete limitata dal bus USB 1.x/2.0), consentendo di utilizzare contemporaneamente dispositivi USB 3.0/2.0/1.x. Per una maggiore portabilità, gli adattatori possono essere utilizzati con o senza l'adattatore di alimentazione esterno incluso, evitando così il problema di dover trovare una presa a muro.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Permette il collegamento di un'ampia gamma di periferiche domestiche o da ufficio a un laptop consentendo di scollegarle tutte da un unico collegamento USB
- Consente di sostituire un adattatore di rete integrato non funzionante con una connessione Ethernet USB esterna senza aprire il case del computer desktop o laptop
- Ricarica rapidamente più dispositivi mobili, come per esempio iPhone®/iPad®/iPod®/Android mediante una singola porta USB 3.0

## Features

- Porta Ethernet RJ45 da 10/100/1000 Mbps
- Completamente conforme alle specifiche IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3az
- Supporta MDIX automatica, Wake-on-LAN e frame Jumbo
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
- 3 porte USB 3.0 SuperSpeed con larghezza di banda fino a 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
- Supporta dispositivi USB 3.0/2.0/1.x in contemporanea
- Completamente compatibile con le specifiche USB 3.0 rev 1.0
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	ID chipset	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811
	Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
		USB 3.0
	Porte	1
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az USB 3.0 rev. 1.0
	Tipo bus	USB 3.0
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì
	Jumbo Frame Support	4K max.
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (Ethernet Gigabit)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - RJ-45 Femmina 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
	<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi
		Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 - <i>VLAN tagging is currently not supported in Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Blu - Alimentazione 1 - Verde - Connessione rete (fisso) / Attività (lampeggiante)
	<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso
	Consumo energetico	Adattatore CA incluso
	Corrente di uscita	10
	Tensione di uscita	2.0 A
	Tensione ingresso	5 DC
	Tipo presa	100 ~ 240 AC
	Tipo punta centrale	M
		Positivo

<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	5~85% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Colore	Bianco
	Form Factor	Cavo separato
	Larghezza prodotto	2.6 in [65 mm]
	Lunghezza prodotto	3.6 in [92 mm]
	Peso prodotto	1.9 oz [55 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	12.1 oz [344 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB 3.0 GbE con hub
		1 - Cavo Micro USB 3.0
		1 - Adattatore di alimentazione universale
		3 - Presa per adattatore di alimentazione (NA/UK/EU)
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.