

USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Product ID: ST3300U3S



ST3300U3S Gigabit-nätverksadaptern med USB 3.0 gör om en enda SuperSpeed USB 3.0-hubbvärdport till en RJ45 Gigabit-nätverksport samt 3 extra USB 3.0-hubbportar.

Till skillnad från en USB 2.0-baserad adapter låter detta USB 3.0-baserade nätverkskort dig ansluta till nätverket i hemmet eller på kontoret med Gigabit-bandbredd och stöd för 10/100/1000 Mbps. Denna mångsidiga nätverksadapter har stöd för jumboramar, VLAN-tagging och väckning över nätverket (WOL) och är en omfattande Gigabit-nätverkslösning.

Förutom Gigabit Ethernet lägger adaptern dessutom till 3 USB 3.0-hubbportar till systemet som låter dig ansluta extern lagring eller andra USB-tillägg lokalt till värddatorn. Hubbportarna stöder USB 3.0-hastigheter på upp till 5 Gbps och snabb laddning av mobila enheter (t.ex. iPhone®, Ipad® och flesta Android™-enheter).

Gigabitadaptern/USB 3.0-hubben är bakåtkompatibel med standarder för USB 2.0 och USB 1.x för stöd för äldre USB-enheter och kan även användas med äldre system utan USB 3.0-portar (nätverkshastigheten begränsas av USB 1.x/2.0-buss) så att du kan använda olika USB 3.0/2.0/1.x-enheter. För ännu mer bärbarhet kan adaptern användas med eller rutan den medföljande strömadaptern så att du slipper leta efter ett ledigt eluttag.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut olika tillägg i hemmet/på kontoret till en bärbar dator och koppla ifrån dem allihop från en enda USB-anslutning
- Byt ut en trasig inbyggd nätverksadapter mot en extern USB Ethernet-anslutning istället för att behöva öppna chassit
- Ladda flera mobila enheter snabbt, t.ex. Iphone®/Ipad®/Ipod®/Android-enheter genom en enda USB 3.0-port

Features

- 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet-port
- Kompatibelt med standarderna IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och IEEE 802.3az
- Stöder Auto-MDIX, väckning över nätverket (WOL) och jumborammar
- Avkänning av korsning och automatisk korrigering (auto MDIX)
- 3 SuperSpeed USB 3.0-portar med bandbredd på upp till 5 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
- Stöder USB 3.0/2.0/1.x-enheter samtidigt
- Fullt kompatibelt med specifikationer för USB 3.0 rev 1.0
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 3.0
	Chipset-ID	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811
	Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet) USB 3.0
	Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az USB 3.0 rev 1.0
	Portar	1
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Jumbo Frame Support	4K max.
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (Gigabit Ethernet)
	Stöd för full-duplex	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - RJ-45 Hona 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 till 10.15 - <i>VLAN-tagging stöds för närvarande inte i Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Blå - Ström 1 - Grön - Nätverkslink (stabil)/aktivitet (blinkande)
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	10
	Utspänning	5 DC
	Utström	2.0 A

Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende	Färg	Vit
	Form Factor	Separat kabel
	Produktbredd	2.6 in [65 mm]
	Produkt höjd	0.8 in [2 cm]
	Produktlängd	3.6 in [92 mm]
	Produktvikt	1.9 oz [55 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Fraktvikt (förpackning)	12.1 oz [344 g]
	Package Height	2.1 in [53 mm]
	Package Length	6.5 in [16.5 cm]
	Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 GbE-adapter plus hubb 1 - Micro USB 3.0-kabel 1 - Universell strömadapter 3 - Strömadapteranslutning (NA/UK/EU) 1 - Drivrutin CD 1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.