

# Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed para Laptop de 4 Puertos Salidas - Negro

Product ID: ST4300MINU3B



El concentrador de 4 puertos SuperSpeed Mini USB 3.0 (negro), modelo ST4300MINU3B, permite expandir la conectividad USB, ya que convierte un solo puerto USB 3.0 en cuatro puertos USB 3.0 externos. El diseño de cable integrado hace que este concentrador USB sea el perfecto accesorio para su notebook Mac® / PC o Ultrabook™.

El concentrador de 4 puertos USB 3.0 soporta el ancho de banda de datos USB 3.0 (5 Gbps, hasta 10 veces más que USB 2.0) y es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1, lo cual garantiza un rendimiento estable de todos los periféricos USB, indistintamente de su antigüedad.

Ideal para usuarios de equipos domésticos o de empresa que requieren portabilidad, el concentrador externo USB 3.0 se alimenta por USB. Su diseño compacto y resistente con cable integrado no requiere cables adicionales para conectarlo al sistema.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideal para casi todos los ordenadores portátiles equipados con USB 3.0, como Ultrabook™, Dell™ Precision 5510, Dell XPS 13, Dell XPS 15 y Dell Precision 3510
- Permite acceder fácilmente a puertos USB de difícil acceso ya que este concentrador se puede instalar en cualquier lugar que llegue el cable
- Ideal para separar puertos USB que están demasiado juntos y así acomodar mejor los conectores USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

### Features

- Cuatro puertos USB tipo A a los que se puede acceder simultáneamente
- Cumple con la especificación de USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Diseño compacto y portátil con cable incorporado
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Conexión anfitrión USB-C	No
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3522
	Interfaz	USB 3.0
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Tipo de Bus	USB 3.0
<b>Rendimiento</b>	MTBF	40.103 horas
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Conector(es)</b>	Puertos Externos	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Encendido
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
	Ancho del Producto	1.4 in [36 mm]
	Color	Negro
	Factor de forma	Compacto
	Longitud del Cable	5.7 in [145 mm]
	Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
	Peso del Producto	1.3 oz [37 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico

<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [109 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0 1 - Guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.