

Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Blanc

Product ID: ST4300MINU3W



Le hub portable SuperSpeed Mini USB 3.0 4 ports ST4300MINU3W (blanc) vous permet d'étendre vos capacités USB en transformant un port USB 3.0 en quatre ports USB 3.0 externes. Sa conception intégrée en fait l'accessoire idéal pour votre ordinateur portable Mac® ou PC ou votre ordinateur Ultrabook™.

Le hub USB 3.0 4 ports prend en charge une bande passante USB 3.0 de 5 Gb/s, soit jusqu'à dix fois la norme USB 2.0. Il est rétrocompatible avec des appareils USB 2.0 et 1.1, ce qui assure un fonctionnement parfait de tous vos périphériques et vos appareils USB, et ce, quel que soit leur âge.

Idéal pour les utilisateurs à la maison ou au bureau ayant besoin de portabilité, le hub USB 3.0 externe est alimenté par USB. Son châssis robuste et compact comporte un câble intégré, ce qui évite de devoir en acheter d'autres pour le brancher à votre système.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisateurs d'ordinateurs portables Mac ou Ultrabook™ avec un nombre limité de ports USB 3.0 pour plusieurs appareils USB 3.0
- Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d'accès en ayant la possibilité de positionner le concentrateur à tout endroit situé à portée du câble
- Ports USB séparés en grappes, pour mieux accueillir les prises USB plus volumineuses et éviter la surcharge

Features

- Quatre ports USB de type A auxquels il est possible d'accéder simultanément
- Conformité SuperSpeed USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Design compact et portable avec câble intégré
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Non
	ID du chipset	Genesys Logic - GL3522
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	4
	Port(s) à charge rapide	Non
	Port(s) appareil USB-C	Non
	Type de bus	USB 3.0
Performance	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Connecteur(s)	Ports externes	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	0.6 in [14 mm]
	Largeur du produit	1.4 in [36 mm]
	Longueur de câble	5.7 in [145 mm]
	Longueur du produit	3.1 in [80 mm]
	Poids du produit	1.3 oz [38 g]
	Type	Compact
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	3.8 oz [109 g]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur USB 3.0
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.