

4-poort SuperSpeed USB 3.0 Hub Zwart

Product ID: ST4300USB3EU



Met de ST4300USB3EU 4-poorts SuperSpeed USB 3.0-hub kunt u 4 extra USB 3.0-poorten vanaf één USB 3.0-aansluiting aan het hostcomputersysteem toevoegen.

Deze USB 3.0-hub is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.x standaards, ondersteunt nog steeds oudere USB-apparaten en kan worden gebruikt als een hub voor oudere systemen zonder USB 3.0-poorten.

Deze hub biedt maximale veelzijdigheid en draagbaarheid omdat deze geschikt is voor diverse USB 3.0/2.0/1.x-apparaten en zowel met als zonder de meegeleverde externe voedingsadapter kan worden gebruikt.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Breid uw USB 3.0-capaciteit uit met extra poorten
- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub te plaatsen tot waar de kabel reikt
- Verleng het bereik van een USB-apparaat door de hub te laten fungeren als repeater

Features

- Vier USB-A-poorten die gelijktijdig kunnen worden gebruikt
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Ondersteunt USB 3.0/2.0/1.x-apparaten tegelijkertijd met de volledige bandbreedte
- Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
- Compact bureau-model
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL811+
	Interface	USB 3.0
	Poorten	4
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	USB 3.0 of 2.0 or 1.x compatibele hostcontroller met een vrije poort.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (blauw)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Total USB Power Output	10W
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	68 mm [2.7 in]
	Gewicht product	55 g [1.9 oz]
	Hoogte product	2.3 cm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	95 mm [3.7 in]
	Type behuizing	Kunststof

	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Package Height	80 mm [3.1 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	15 cm [5.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.