

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Product ID: ST4300USBM



Deze TAA conforme 4-poorts industriële USB 3.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.



Perfect voor ruwe omgevingen

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-24 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen, ondersteunt ook uitgebreide bedrijfstemperaturen (0 °C tot 55 °C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Verbind en laad meer USB apparaten

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 3.0 hub vier aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

De hub ondersteunt ook USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A aan elke poort in totaal tot maximaal 20 W, zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

Plaats de hub waar u die het meest nodig hebt

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails en 1,8 meter lange USB hostkabel kunt u de USB 3.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

Werkt met oudere USB-apparaten

De sterke USB hub ondersteunt de volle 5 Gbps bandbreedte van USB 3.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten. U kunt uw verouderde randapparaten naast uw nieuwere USB 3.0 apparaten aansluiten, en dat zonder onderbrekingen.

De ST4300USBM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Locaties waar de hub stevig moet worden gemonteerd zoals aan een wand of onder een bureau
- Omgevingen waar grote temperatuurverschillen kunnen voorkomen of waar fysieke schade kan optreden, zoals in een fabriek
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Mount to a wall near or under a desk surface in a Lab, Service Repair area or office area connecting multiple USB peripherals
- Use in a conference or meeting room utilizing multiple USB peripherals or for charging several mobile devices

Features

- TAA conform
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- USB batterijplaatspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 20 W
- Voegt vier USB 3.0 poorten toe met één USB aansluiting

Hardware	Warranty	2 Years	
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL811+	
	Interface	USB 3.0	
	Poorten	4	
	Snellaadpoort(en)	Nee	
	USB-C apparaat poort(en)	Nee	
	USB-C hostverbinding	Nee	
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s	
	MTBF	245.881 uur	
Connector(en)	Externe poorten	1 - Aansluitblok (2 draden) 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
	Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (rood) 4 - USB-verbinding (groen)	
	Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Polariteit pin midden		Positief	
Stekkertype		M	
Uitgangsspanning		12 DC	
Uitgangsstroom		3A	
Vermogensopname		36	
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)	
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)	
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid	
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.3 in [59.6 mm]	
	Gewicht product	10.6 oz [301 g]	
	Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]	
	Kleur	Zwart	
	Lengte product	6 in [15.2 cm]	

	Type behuizing	Staal
	Vormfactor	Industrieel
Verpakkingsinformatie	Package Height	2.7 in [69 mm]
	Package Length	7.5 in [19.1 cm]
	Package Width	11.6 in [29.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Industriële USB 3.0 Hub
		1 - 1,8 m USB 3.0-kabel (zonder vergrendeling)
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.