

Switch KVM USB 16 porte, montabile a rack 1U, con OSD

Product ID: SV1631DUSB



Lo switch KVM USB montabile a rack 1U a 16 porte SV1631DUSB con OSD permette di gestire 16 computer dotati di porta USB da una singola console (tastiera e mouse USB, monitor VGA).

I comodi controlli a pulsante e scelta rapida offrono un passaggio rapido e affidabile tra i computer connessi, mentre le modalità di passaggio manuale e auto-scan e la funzione On Screen Display (OSD) aggiungono più opzioni di controllo.

Progettato per ottimizzare al massimo lo spazio, lo switch KVM USB offre un design piatto 1U adeguato a rack/armadi per apparecchiature server, con staffe incluse, e può essere installato a catena con altri switch KVM, per poter controllare fino a 136 computer tramite questo singolo switch. Le connessioni con cavo sul lato posteriore consentono di eliminare grovigli di cavi e minimizzare le interruzioni nello spazio di lavoro.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Lo switch SV1631DUSBU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente. Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1,8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1,8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4,5 m

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Ideale per il controllo di più PC in un ambiente di testing della QA

Features

- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Commutazione tramite pulsante a pressione su pannello frontale e scelte rapide, per accedere facilmente al computer
- Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati utilizzando la funzione OSD
- Connessioni alla console tramite USB
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password
- Configurazione del sistema plug-and-play
- Chassis resistente, completamente in metallo, 1U per ambienti complessi e armadietti salva spazio
- Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Supportata risoluzione 4: 3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Combinazione tastiera e mouse USB supportata tramite una singola connessione USB

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	No
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	Sì
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	16
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Num. massimo di computer in cascata	136
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettori host	16 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
		2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione
		16 - Rosso - PC selezionato
		16 - Verde - PC online
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5A
	Corrente ingresso	0.6A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC

	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.8 in [45 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	21.3 in [540 mm]
	Peso prodotto	109.4 oz [3100 g]
	Profondità prodotto	7.1 in [180 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	7.8 lb [3.5 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM USB 16 porte StarView
		2 - Staffe di montaggio
		1 - Confezione di viti
		1 - Confezione di piedini in gomma
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale utente

Product appearance and specifications are subject to change without notice.