

Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance

Product ID: SV211USB



Le commutateur KVM VGA 2 ports avec câbles SV211USB vous permet de contrôler deux PC VGA USB avec un seul jeu de clavier, souris et écran.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans sacrifier votre précieux espace de travail, ce commutateur KVM VGA USB est compact et équipé de câbles KVM intégrés pouvant être connectés directement à vos systèmes. De plus, le KVM est alimenté par USB, ce qui élimine la nécessité d'utiliser un adaptateur d'alimentation externe volumineux et une prise murale.

Ce commutateur KVM VGA prend en charge les résolutions jusqu'à 2048 x 1536, ce qui permet d'utiliser un écran VGA haute résolution. Pour pouvoir facilement basculer d'un système connecté à l'autre, le KVM est équipé d'un bouton-poussoir distant pratique, situé sur un câble de 1,5 mètre, ainsi que d'un clavier avec touches de raccourci et d'un logiciel de commutation compatible avec PC ou Mac®.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.
- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau
- Commande de système double pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

Features

- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 2048 x 1536
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, touches de raccourci ou logiciel de commutation (inclus)
- Conception peu encombrante, compact
- Câbles KVM intégrés et commutation distante
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Prise en charge du branchement à chaud
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
	Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x (testé jusqu'à 10.9), 9.x
Notes spéciales / Configuration	Remarque	La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Indicateur de sélection du PC
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.9 in [2.3 cm]
	Largeur du produit	2.6 in [66 mm]

	Longueur de câble	33.5 in [850 mm]
	Longueur du produit	3.5 in [88 mm]
	Poids du produit	11.3 oz [321 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	2.5 in [63 mm]
	Package Length	9.8 in [25 cm]
	Package Width	6.5 in [16.4 cm]
	Poids brut	15.4 oz [435 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
		1 - CD de logiciel
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.