

Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte - Alimentato via USB con pulsante di commutazione a distanza

Product ID: SV211USB



Il cavo Switch KVM VGA a 2 porte SV211USB consente di controllare due PC VGA dotati di USB con singolo monitor, tastiera e mouse.

Per consentire di organizzare la scrivania senza sacrificare lo spazio di lavoro, questo switch KVM USB VGA è caratterizzato da un design compatto con cavi integrati che possono essere connessi direttamente al sistema. Inoltre, lo switch KVM è alimentato tramite USB, eliminando la necessità di un ingombrante adattatore di alimentazione esterno e di una presa a muro.

Questo switch KVM VGA offre supporto per risoluzioni fino a 2048x1536 offrendo la possibilità di gestire un display VGA ad alta risoluzione. Per una semplice commutazione tra i sistemi collegati, lo switch KVM è dotato di un pulsante sul cavo integrato da 1,5 m, oltre a scelte rapide da tastiera e software compatibile con PC o Mac®.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Per la condivisione di computer e periferiche collegate in uffici a domicilio o in contesti domestici
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Features

- Supporta risoluzioni fino a 2048x1536
- Commutazione tra PC mediante pulsante, scelte rapide da tastiera o software di commutazione (incluso)
- Design minimale che permette di risparmiare spazio
- Cavi KVM integrati con switch remoto
- Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporta la funzione hot-plug
- Switch remoto su cavo da 1,5 m

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software
Connettore/i	Connettori host	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x
Note/requisiti speciali	Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software
Indicatori	Indicatori LED	1 - Indicatore selezione PC
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 in [23 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.6 in [66 mm]
	Lunghezza cavo	33.5 in [850 mm]

	Lunghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
	Peso prodotto	11.3 oz [321 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	15.4 oz [435 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM 1 - CD software 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.