

2 poorts DisplayPort KVM switch - 4K 60Hz

Product ID: SV231DPU34K



Deze 2-poorts KVM switch combineert 4K (60 Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van twee aangesloten computers.

4K60 foto- en volledige audio-ondersteuning

De DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz. De switch bestuurt één groot scherm bij de volledige 4K resolutie of, met behulp van een MST adapter, kan diverse DisplayPort multi-display configuraties van in totaal 4K aansturen, wanneer u de beeldruimte wilt maximaliseren. Met ondersteuning van digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) en aparte 3,5 mm stereoaudio biedt de DisplayPort 1.2 KVM switch volledige audiocompatibiliteit.

Geïntegreerde USB hub

Met de geïntegreerde USB 3.0 hub kunt u twee randapparaten (naast toetsenbord en muis) delen met aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten op uw hostcomputer, zodat u de kosten van dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.

Compatibel met Windows, Mac & Linux

Deze DP KVM switch ondersteunt niet alleen Windows, maar is ook compatibel met Mac en Linux besturingssystemen.

Eenvoudig te bedienen

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt u eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scanfunctie activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een bromtoon de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en KVM gerelateerde producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen. Deze 2-poorts DisplayPort KVM switch wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- High-resolution medische beeldvorming
- Bediening van narrowcasting-servers met hoge resolutie
- Multimedia design en productie

Features

- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen (GSA Schedule)
- Verhoog uw productiviteit met aansluitpoorten voor 2 HD multimedia computers
- Geniet van hoogwaardige beeldkwaliteit met 4K resoluties bij 60 Hz
- Elimineert de noodzaak om extra apparatuur te kopen met geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub
- Garandeert volledige audiocompatibiliteit met digitale en aparte 3,5 mm audio-ondersteuning

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	Industriestandaarden	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB 3.0
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DisplayPort
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals stereo
	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 bij 60 Hz
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	60001 uur
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
	Hostaansluitingen	2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input 2 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Groen

		2 - Rood
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C
	Opslagtemperatuur	-10°C ~ 60°C
	Vochtigheid	0% - 80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	6.3 in [16 cm]
	Gewicht product	1.3 lb [0.6 kg]
	Hoogte product	1.6 in [4 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.9 in [10 cm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	3.6 in [91 mm]
	Package Length	9.4 in [23.8 cm]
	Package Width	7.4 in [18.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		4 - Rubberen voetjes
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.