

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Product ID: SV231DPUA



Le commutateur KVM DisplayPort USB 2 ports SV231DPUA offre un contrôle KVM à deux ordinateurs pour les applications multimédias haute définition exigeantes. Il prend en charge les connexions DisplayPort (avec une résolution native de 2560 x 1600), ainsi qu'un signal audio numérique HD 7.1 (lorsqu'il est connecté à des écrans et des sources compatibles) et un signal audio/microphone analogique stéréo 3,5 mm.

Solution KVM 2 ports simple, mais complète, il permet la commutation par boutons-poussoirs en façade et raccourcis clavier, et offre un format compact avec des ports de connexion à l'arrière. Un port USB 2.0 à installation plug-and-play vous permet de partager un périphérique USB supplémentaire entre 2 ordinateurs connectés, évitant ainsi d'avoir à acheter des périphériques en double.

Solution adaptée aux applications médicales (IRM, diagnostics à rayons X, etc.), le commutateur KVM prend en charge une résolution pouvant atteindre 3840 x 2400 avec une fréquence de rafraîchissement réduite.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conception multimédia, postproduction multimédia et édition vidéo sur PC ou Mac
- Ecrans de création d'image médicale et de soins de santé haute résolution, tels que les écrans pour IRM et rayons X
- Commande par ordinateur des chaînes de fabrication
- Tests de PC/contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel
- Contrôle de serveur pour panneaux d'affichage numérique haute résolution
- Topographie par satellite
- Contrôle de système double pour station de travail unique

Features

- Prise en charge des connexions informatiques à support natif DisplayPort - aucun adaptateur requis
- Résolution native : 2560 x 1600 à 60 Hz, au-delà de 1080p
- Prise en charge d'une résolution maximale de 3840 x 2400 à des fréquences de rafraîchissement plus faibles
- Conformité aux normes VESA et CEA
- Prise en charge de l'audio analogue stéréo 3,5 mm et de l'audio haute définition 7.1 voies via la connexion DisplayPort
- Partage de périphériques USB 2.0
- Aucune installation de pilote ou logiciel requise
- Commutation par touche directe et bouton-poussoir
- Prise en charge intégrale plug-and-play avec claviers USB, souris et périphériques connectés
- Indépendant du système d'exploitation - Prise en charge des systèmes Mac et PC
- Prise en charge de DDC2B pour la détection du moniteur
- Prise en charge du branchement à chaud, du débranchement et de la détection du statut/des pannes de connexion
- Intervalles de temps de balayage définis par l'utilisateur

Matériel	Warranty	3 Years
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	DisplayPort
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	MTBF	127000 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Non
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions numériques max.	2560 x 1600 @ 60Hz
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 2 - USB B (4 broches) Femelle 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
	Interface(s) console	1 - DisplayPort (20 broches) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs	Indicateurs lumineux	2 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)
		2 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	24

	Courant de sortie	2A
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
	Largeur du produit	8.7 in [22 cm]
	Poids du produit	2.4 lb [1.1 kg]
	Profondeur du produit	5.1 in [130 mm]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Package Height	7.1 in [18.1 cm]
	Package Length	9.8 in [25 cm]
	Package Width	3.9 in [10 cm]
	Poids brut	2.9 lb [1.3 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM DisplayPort 2 ports 4 - Patins protecteurs 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU) 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.